



M8-/M12-Steckerhalter für Direktmontage anreihbar

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Steckerhalter für Direktmontage dient als Installationshilfe zur sicheren Befestigung von Industriesteckverbindungen. Er ist in zwei Größen für M8 oder M12 Steckverbindungen verfügbar.

Der Halter kann mit einer Zylinderschraube montiert werden. Anschließend wird die M8 oder M12 Steckverbindung einfach von oben eingedrückt.

Es ist dabei darauf zu achten, dass sich der Spalt der Steckverbindung in der Mitte des Halters befindet. Materialnasen tauchen dann in diesen Spalt ein und verhindern das Verschieben der Steckverbindung in Längsrichtung.

Die verschiedenen Größen sind durch eine Schwalbenschwanzverbindung beliebig anreihbar.

VORTEILE

- // einfaches Handling
- // gute Haltekraft
- // universell einsetzbar
- // anreihbarer Sockel
- // hohe Stabilität
- // Schutz gegen Längsverschiebung

TECHNISCHE DATEN

Material: Polyamid glasfaserverstärkt,
selbstverlöschend nach UL94-V0

STECKERHALTER FÜR DIREKTMONTAGE ANREIHBAR			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
SHD 8 4	3014-102	für M8 Steckverbinder, für Bohrung M4	10
SHD 12 4	3014-104	für M12 Steckverbinder, für Bohrung M4	10
SHD 12 5	3014-114	für M12 Steckverbinder, für Bohrung M5	10