

Ladestation für mehrere Geräte, 16 USB-Anschlüsse, iPad und Android-Tablets, Wandmontage-Option, schwarz

MODELL-NR: CS16USB



Der verriegelbare Stahlschrank bietet 2,4 A USB-Aufladung, Synchronisierung, sicheren Speicher und Kabelmanagement für bis zu 16 Tablets und andere USB-Geräte. Empfohlen für die Bereiche Bildung, Büro, Handel, Einzelhandel, Industrie und Gesundheitswesen.

Beschreibung

Der CS16USB 16-Geräte-USB-Ladestationsschrank bietet schnelles Aufladen, bequeme Synchronisierung, sichere Aufbewahrung und Kabelmanagement für bis zu 16 iPad-, Android-, Surface- und Kindle-Tablets sowie Mobiltelefone und andere USB-Geräte. Er wird empfohlen für Schulen, Büro, Handel, Einzelhandel, Industrie und Gesundheitswesen.

16 USB-Anschlüsse bieten die schnellste Aufladung, die von jedem Gerät unterstützt wird, bis zu 2,4 A pro Anschluss. Die Ladestation unterstützt auch drahtgebundene und drahtlose Synchronisierung, einschließlich der Synchronisierung während des Ladens.

Das pulverbeschichtete (schwarz) Stahlgehäuse ist langlebig und mit den im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln abschließbar, um Ihre Geräte vor Diebstahl, Beschädigung oder Manipulation zu schützen. Die Durchströmventilation schützt vor Überhitzung, und die beschichtete Ablage hilft, Kratzer und Schrammen zu vermeiden. Die Ladestation sorgt auch für eine übersichtliche Unterbringung der Geräte und geordnete Kabelführung.

Die CS16USB ist leicht konfigurierbar. Sie wird komplett montiert geliefert und lässt sich an der Wand befestigen, auf einem Tisch, Schreibtisch, einer Theke oder auf dem Boden abstellen. Die Vordertür lässt sich um 180 Grad öffnen, um einen verbesserten Geräte- und Servicezugang zu ermöglichen, und durch das Entfernen von Trennwänden lassen sich auch größere Geräte verstauen.

Eigenschaften

Highlights

- Schnelles 2,4 A-USB-Laden, Synchronisieren und Speichern für 16 Geräte
- Verschießbarer Stahlschrank mit Durchflussbelüftung
- Einstellbare Geräteteiler und integriertes Kabelmanagement
- Wird komplett montiert geliefert und an der Wand, am Schreibtisch, am Tisch oder am Boden befestigt.
- Abnehmbares 3 m langes Netzkabel

Paket Beinhaltet

- CS16USB 16-Geräte-USB-Ladestation Schrank, schwarz
- Abnehmbares 3 m langes Netzkabel AC-Eingangskabel mit NEMA 5-15P-Stecker
- (2) Schlüssel
- Bedienungsanleitung

Schnelles Laden

- 16 USB-Anschlüsse bieten eine geräteabhängige Schnellladung von bis zu 2,4 A pro Anschluss.
- Empfohlen für iPad®, Android™-, Surface- und Kindle-Tablets
- Lädt auch Mobiltelefone und andere USB-Geräte auf
- Abnehmbares 3 m langes Netzkabel AC-Eingangskabel mit NEMA 5-15P-Stecker

Bequeme Synchronisierung

- USB-Sync-Uplink-Anschluss verbindet sich mit dem Host-Computer für die kabelgebundene Synchronisierung
- Kompatibel mit drahtloser Synchronisierung
- Unterstützt die gleichzeitige Synchronisierung und Aufladung (bis zu 1,5 A pro Anschluss während der kabelgebundenen Synchronisierung)

Umfassender Schutz

- Robuste Stahlkonstruktion und pulverbeschichtete Oberfläche sorgen für lange Lebensdauer
- Türen werden mit den mitgelieferten Schlüsseln verriegelt, um Diebstahl, Beschädigung oder Manipulation des Geräts zu verhindern
- Die Lüftung verhindert eine Überhitzung der Geräte
- Beschichtetes Regal schützt Geräte vor Kratzern und Schrammen

Flexible Konfiguration

- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Unterstützt die Montage an Wand, Schreibtisch, Tisch, Theke oder Boden
- Tür öffnet sich um 180 Grad für verbesserten Geräte- und Servicezugang
- Abnehmbare Trennwände für dickere Geräte
- Firmware-Upgrade-Anschluss für zukünftige Aktualisierungen

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332185419
Produkttyp	Ladegerät für mehrere Geräte
Formfaktor des Ladevorgangs	Stationärer Schrank
Funktionen	Laden; Sicher; Synchronisieren
Gerätekompatibilität	Tablet; Telefon
Gerätesteckplätze	16
EINGANG	
Unterstützte Nenneneingangsspannung(en)	120 V AC; 230 V AC
Spannungskompatibilität (VAC)	110-240
Eingangsfrequenz	50/60 Hz (automatisch wählbar)

Eingangssteckertyp	NEMA 5-15P
Eingangskabellänge (ft)	10
Eingangskabellänge (m)	3.05
CHARGING	
Anzahl der Ladeanschlüsse	16
Ladestrom gesamt (Ampere)	40A
Lademethode	USB
Typ des Ladeanschlusses	USB A (BUCHSE)
Angaben zu den Ladeanschlüssen	Durchleitung
Ladeanschlüsse/Ampere	(16) 2.4 A
Überladungsschutz	Ja
Ladestromstärke pro Anschluss	2,4 A
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Antimikrobielle Beschichtung	Nein
Formfaktor der Ladestation	Stationärer Schrank
Werkstoff	Stahl
Versandmaße (HBT / cm)	46.23 x 53.85 x 68.07
Versandmaße (HBT / Zoll)	18.20 x 21.20 x 26.80
Versandgewicht (kg)	28.12
Versandgewicht (lbs.)	62.00
Abmessungen des Schlitzes (HBT / Zoll)	8,1 x 0,8 x 13,9
Schlitzabmessungen (HBT / mm)	206 x 20,1 x 353,8
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	37,01 x 59,99 x 45,01
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	14.57 x 23.62 x 17.72
Gewicht der Einheit (kg)	25.01
Gewicht der Einheit (lbs.)	55.14
Anzahl der Regale	1
UMWELT	
Stromverbrauch (Watt)	56 W
FEATURES & SPECIFICATIONS	

Kabelführung	Ja
EMI/RFI Leitungsrauschschutz	Nein
Verriegelung	Ja
Verriegelungstyp	Schlüssel
Eingebauter Leistungsschalter	Ja
Überstromschutz	Ja
Durchflussbelüftung	Ja
UV-Sterilisation	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	Getestet nach EIA-310-E, UL60950, FCC und IEC Klasse B
Genehmigungen	RoHS
NOM (Mexiko)	Getestet nach NOM (Mexiko)
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie
CATEGORY PAGE FILTERS (Y/N ONLY)	
Externe Buchse	Nein

© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>