

# POEV 82/10KF

**Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß**

EAN 4047526111854

ID 753782

Zolltarifnummer 87169090



## Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

## Radkörper:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

## Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

## Technische Daten:

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 80 mm          |
| Radbreite                    | ⌞ | 40 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 170 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 425 kg         |
| Lagerart                     | ☉ | Kugellager (C) |
| Achsloch-Ø (d)               |   | 10 mm          |
| Nabenlänge (T1)              | ⌞ | 46 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C          |
| Belagshärte                  |   | 65 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,2 kg         |
| Spurlos                      |   | ×              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ×              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×              |
| ESD                          |   | ×              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×              |
| Korrosionsbeständig          |   | ×              |
| Hitzebeständig               | ☼ | ×              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ×              |
| Autoklaventauglich           |   | ×              |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

