

VKHT 100/12-38G

Rad mit Vollgummireifen Blickle TemplLine® Special, mit Kunststoff-Felge, hitzebeständig

EAN 4047526547998
ID 547992
Zolltarifnummer 83022000



Reifen:

- hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 85 Shore A
- hohe Reißfestigkeit
- Farbe schwarz

Felge:

- hochhitzebeständiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +260 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +260 °C nicht überschreiten
- Abplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last zurück

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⌈⌋	30 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	250 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)	⌈⌋	38 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		260 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,3 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	🔥	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ gut

