Produktdatenblatt

VKHT 100/12-45G

Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Special, mit Kunststoff-Felge, hitzebeständig

EAN 4047526548025
ID 548024
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Blickle TempLine® Special

Reifen:
- hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 85 Shore A
- hohe Reißfestigkeit
- Farbe schwarz

Felge:
- hochhitzebeständiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +260 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +260 °C nicht überschreiten
- Abplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last zurück

Belagshärte
■■■□□ 85 Shore A

Rollwiderstand
■■□□□ befriedigend

Verschleißresistenz
■■□□□ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
■■■□□ gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		100 mm
Radbreite		30 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		100 kg
Tragfähigkeit (statisch)		250 kg
Lagerart		Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)		45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		260 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht		0,3 kg
Spurlos		✕
Kontaktverfärbungsfrei		✕
Antistatisch		✕
ESD		✕
Elektrisch ableitend		✕
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✕
Autoklaventauglich		✕

