Produktdatenblatt

VPA 80/12G

Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526105037
ID 105031
Zolltarifnummer 83022000

Made in Germany



Reifen:
- hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei (Variante elektrisch leitfähig "-EL" Farbe schwarz, kreidend)

Felge:
- hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante "-EL", bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Belagshärte
■■■□□ 80 Shore A

Rollwiderstand
■■■□□ gut

Verschleißresistenz
■□□□□ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
■■■■□ sehr gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		80 mm
Radbreite		25 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h		80 kg
Tragfähigkeit (statisch)		200 kg
Lagerart		Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)		35 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht		0,1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

