VPA 80/8K-EL

Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, elektrisch leitfähig

EAN 4047526598235
ID 598235
Zolltarifnummer 83022000

Made in Germany



Reifen:
- hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz (Variante elektrisch leitfähig "-EL" Farbe schwarz, kreidend)

Felge:
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 10^4 Ω

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		80 mm
Radbreite		25 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h		60 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h		60 kg
Tragfähigkeit (statisch)		150 kg
Lagerart		Kugellager
Achsloch-Ø (d)		8 mm
Nabenlänge (T1)		35 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht		0,2 kg
Spurlos		✕
Kontaktverfärbungsfrei		✕
Antistatisch		✕
ESD		✕
Elektrisch ableitend		✓
Korrosionsbeständig		✕
Hitzebeständig		✕
Laufbelag hydrolysebeständig		✕
Autoklaventauglich		✕

Belagshärte
80 Shore A

Rollwiderstand
gut

Verschleißresistenz
ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
sehr gut

