

PHN 125/15HK

Duroplast-Rad Blickle TempLine® Classic, hitzebeständig

EAN 4047526101169

ID 755754

Zolltarifnummer 87169090



Rad:

- Phenolharz, Härte 90 Shore D
- sehr hohe statische Belastbarkeit
- leichter Lauf auf glatten Böden
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Räder für raue Böden und Schwellenüberfahrten nur bedingt geeignet

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⌈⌋	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	500 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achslot-Ø (d)		15 mm
Nabenlänge (T1)	⌈⌋	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		90 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,8 kg
Spurlos		✗
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Blickle
TempLine® Classic



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 90 Shore D

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

