



SIMOTION Drive-based Control Unit D410-2 DP; programmierbare Einachs- Motion-Control-Steuerung mit Mehrachs-Option; Schnittstellen: 5 DI, 8 DI/DO 3 F-DI, 1 F-DO, 1 AI 1 Encoder, 1 Drive-CLiQ 2 PROFIBUS, 1 Ethernet

Produkt-Markename	SIMOTION
Produkttyp-Bezeichnung	D410-2 DP
Ausführung des Motion Control Systems	Einachssystem mit Mehrachs-Option
PLC- und Motion Control Performance / Überschrift	
Anzahl der Achsen / maximal	8
Minimaler PROFIBUS-Takt	1 ms
Minimaler Interpolatortakt	0,5 ms
Minimaler Servotakt	0,5 ms
<ul style="list-style-type: none"> Anmerkung 	1 ms bei Verwendung des TO Achse und der integrierten Antriebsregelung
Integrierte Antriebsregelung / Überschrift	
Maximale Achszahl für integrierte Antriebsregelung	
<ul style="list-style-type: none"> Servo Vector U/f Anmerkung 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Regelungsarten alternativ; Antriebsregelung auf Basis SINAMICS S120 CU310-2, Firmware-Version V4.x/V5.x</p>
Speicher	
RAM (Arbeitsspeicher)	122 Mbyte
Zusätzlicher RAM-Arbeitsspeicher für Java-Applikationen	20 Mbyte
RAM-Disk (Ladespeicher)	60 Mbyte
Remanenter Speicher	108 kbyte
Persistenter Speicher (Anwenderdaten auf CF)	1,5 Gbyte
Kommunikation / Überschrift	
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl DRIVE-CLiQ Schnittstellen Schnittstellen / Industrial Ethernet Schnittstellen / PROFIBUS — Anmerkung Schnittstellen / PROFINET 	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>äquidistant und takt synchron; konfigurierbar als Master oder Slave</p> <p>0</p>
Allgemeine technische Daten / Überschrift	
Ausführung des Lüfters	integriert
Versorgungsspannung DC	
<ul style="list-style-type: none"> Nennwert minimal maximal 	<p>24 V</p> <p>20,4 V</p> <p>28,8 V</p>
aufgenommener Strom / typisch	800 mA
<ul style="list-style-type: none"> Anmerkung 	ohne Last an Ein-/Ausgängen, ohne 24-V-Versorgung über DRIVE-CLiQ- und PROFIBUS-Schnittstelle
Einschaltstrom, typ.	3 A

Verlustleistung, typ.	20 W
Umgebungstemperatur, während	
• Langzeitlagerung	-25 ... +55 °C
• Transport	-40 ... +70 °C
• Betrieb	0 ... 55 °C
— Anmerkung	Maximale Aufstellhöhe 4000 m über NN. Ab einer Höhe von 2000 m reduziert sich die max. Umgebungstemperatur um 7 °C pro 1000 m.
relative Luftfeuchte	
• während Betrieb	5 ... 95 %
• ohne Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38	Nein
Luftdruck	620 ... 1 060 hPa
Schutzart	IP20 / UL open type
Höhe	186,8 mm
Breite	73 mm
Tiefe	74,4 mm
Nettogewicht	830 g

Digitale Eingänge / Überschrift

Anzahl der Digitaleingänge	11
Digitaleingänge / Anmerkung	davon: 5 DI und 3 F-DI (= 6 DI)
Eingangsspannung DC	
• Nennwert	24 V
• bei Signal "1"	15 ... 30 V
• bei Signal "0"	-3 ... +5 V
Potenzialtrennung	Ja
Stromaufnahme bei "1"-Signal-Pegel, typ.	3,5 mA
• bei "0" nach "1", typ.	50 µs
• bei "1" nach "0", typ.	150 µs

Digitale Ein-/Ausgänge / Überschrift

Anzahl der Digitaleingänge/-ausgänge	8
Parametriermöglichkeit der Digitaleingänge/-ausgänge	parametrierbar als DI, als DO, als Messtastereingang (max. 8), als Nockenausgang (max. 8)

Bei Verwendung als Eingang / Überschrift

Eingangsspannung DC	
• Nennwert	24 V
• bei Signal "1"	15 ... 30 V
• bei Signal "0"	-3 ... +5 V
Potenzialtrennung	Nein
Stromaufnahme bei "1"-Signal-Pegel, typ.	3,5 mA
Eingangsverzögerungszeit bei	
• Signal "0" → "1", typ.	5 µs
• Signal "1" → "0", typ.	50 µs
Messtastereingang / Reproduzierbarkeit	5 µs
• Anmerkung	typischer Wert
Messtastereingang / Auflösung	1 µs

Bei Verwendung als Ausgang / Überschrift

Lastspannung	
• Nennwert	24 V
• minimal	20,4 V
• maximal	28,8 V
Potenzialtrennung	Nein
Strombelastbarkeit je Ausgang, max.	500 mA
Leckstrom, max.	2 mA
Ausgangsverzögerungszeit bei	
• Signal "0" → "1", typ.	150 µs
• Signal "0" → "1", max.	400 µs
• Signal "1" → "0", typ.	75 µs
• Signal "1" → "0", max.	100 µs
— Anmerkung	Angabe für Vcc = 24 V; Last 48 Ohm; "1" = 90 % VOut, "0" = 10 % VOut
Nockenausgang	
• Reproduzierbarkeit	125 µs

— Anmerkung	typischer Wert
• Auflösung	125 µs
— Anmerkung	typischer Wert
Schaltfrequenz der Ausgänge bei	
• ohmscher Last, max.	100 Hz
• induktiver Last, max.	0,5 Hz
• Lampenlast, max.	10 Hz
Kurzschlusschutz	Ja
Digitalausgänge / Überschrift	
Anzahl der Digitalausgänge	1
Parametriermöglichkeit der Digitalausgänge	parametrierbar als F-DO oder DO
Lastspannung	
• Nennwert	24 V
• minimal	20,4 V
• maximal	28,8 V
Potenzialtrennung	Ja
Strombelastbarkeit je Ausgang, max.	500 mA
Leckstrom, max.	2 mA
Ausgangsverzögerungszeit bei	
• Signal "0" → "1", typ.	150 µs
• Signal "0" → "1", max.	400 µs
• Signal "1" → "0", typ.	75 µs
• Signal "1" → "0", max.	100 µs
— Anmerkung	Angabe für Vcc = 24 V; Last 48 Ohm; "1" = 90 % VOut, "0" = 10 % VOut
Kurzschlusschutz	Ja
Analogeingang / Überschrift	
Anzahl der Analogeingänge	1
Bei Verwendung als analogen Spannungseingang / Überschrift	
Eingangsspannung	-10 ... +10 V
Auflösung	12 bit
• Anmerkung	+ VZ
Eingangswiderstand (Ri)	100 kΩ
Bei Verwendung als analogen Stromeingang / Überschrift	
Eingangsstrom	-20 ... +20 mA
Auflösung	11 bit
• Anmerkung	+ VZ
Eingangswiderstand (Ri)	250 Ω
Onboard-Geberschnittstelle / Überschrift	
Geberschnittstelle	wahlweise Inkrementalgeber TTL, Inkrementalgeber HTL oder Absolutwertgeber SSI ohne Inkrementalsignalen TTL/HTL
Geberversorgung bei	
• DC 24 V	0,35 A
• DC 5 V	0,35 A
Grenzfrequenz, max.	500 kHz
Baudrate SSI	100 ... 1 000
Auflösung Absolutlage SSI	30 bit
Leitungslänge bei	
• Inkrementalgeber TTL, max.	100 m
• Inkrementalgeber HTL bei	
— unipolaren Signalen, max.	100 m
— bipolaren Signalen, max.	300 m
— Anmerkung	TTL nur bipolare Signale; bei bipolaren Signalen müssen die Signalleitungen paarweise verdrillt und geschirmt werden
• Absolutwertgeber SSI, max.	100 m
— Anmerkung	max. Leitungslänge ist abhängig von der Baudrate
Weitere technische Daten / Überschrift	
Eingang zur Temperaturerfassung	KTY84-130, PT1000 oder PTC
Pufferung Netz-Aus-feste Daten	
• der remanenten Daten	unbegrenzte Pufferdauer
• der Echtzeituhr, min.	5 d

- Anmerkung

Approbationen

- USA
- Kanada
- Australien
- Korea
- Russland, Weißrussland und Kasachstan

Datenpufferung ist wartungsfrei

cULus
cULus
RCM (ehemals C-Tick)
KCC
EAC

