



Artikelnummer 1161640  
EAN 4007123108022

### BESCHREIBUNG

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Design geschützt.

### TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	BREMAXX	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabellänge	20 m	Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Typ F (Schuko)
Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5	Schutzart (IP)	IP44
Kabelfarbe	orange		

### VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	2	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3.1 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3.08 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	10 cm x 26 cm x 26 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	10 cm x 26 cm x 26 cm		

### LIEFERUMFANG

BREMAXX Verlängerungskabel IP44