



RTR-E 6726



RTR-E 6731



RTR-E 6732

**Merkmale:**

- Anspruchsvolles Design
- Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision
- Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
- Übersichtliche Klemmenreihe und großzügiger Klemmenraum für einfache und schnelle Installation
- Gehäusefarbe polarweiß ähnlich RAL 9010
- Bereichseinstellung im Einstellknopf
- Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1E (Zubehör siehe Seiten 98 – 99)


**Characteristics:**

- Attractive design
- Bimetal technology with thermal feedback and high precision
- Surface mounting or directly on a conduit box with vertical fixing holes or on a DIN rail with a snap-on clip
- Clear terminal arrangement and ample terminal space for quick and easy installation
- Housing colour: polar white (similar to RAL 9010)
- Range limitation inside setting knob
- Mountable on adapter frame ARA 1E (accessories see pages 98 – 99)


**Allgemeine technische Daten | General technical data**

| Bestellbez.   Type                                    | RTR-E 6726                                                                                                                       | RTR-E 6731                                                        | RTR-E 6732                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.   Article No.                             | 111 1704 51 100                                                                                                                  | 111 1705 51 100                                                   | 111 1706 51 100                                            |
| Temperaturbereich<br>Temperature range                | 5...30 °C                                                                                                                        |                                                                   |                                                            |
| Kontakt<br>Contact                                    | 1 Wechsler Heizen UND Kühlen<br>1 change-over heating AND cooling                                                                | 1 Wechsler Heizen ODER Kühlen<br>1 change-over heating OR cooling |                                                            |
| Betriebsspannung<br>Operating voltage                 | 230V AC 50/60 Hz                                                                                                                 | 230V AC 50/60 Hz                                                  |                                                            |
| Schaltstrom<br>Switching current                      | AC 10 mA... 10(4) A Heizen; DC 30 W AC 10 mA... 5(2) A Kühlen<br>AC 10 mA... 10(4) A heating; DC 30 W AC 10 mA... 5(2) A cooling |                                                                   |                                                            |
| Temperaturabsenkung (TA)<br>Temperature set-back (TA) | ~ 5 K ☉                                                                                                                          | –                                                                 |                                                            |
| Hysterese   Hysteresis                                | ~ 0,5 K                                                                                                                          |                                                                   |                                                            |
| Schalter<br>Switch                                    | Tag/Nacht/Auto<br>day/night/auto                                                                                                 | Heizen/Kühlen                                                     | Netz EIN/AUS/Heizen-Kühlen<br>Mains ON/OFF/Heating/Cooling |
| Anzeigelampe<br>Indicator lamp                        | Heizung EIN<br>Calling for heat                                                                                                  | –                                                                 |                                                            |
| Schutzart/Schutzklasse<br>Protection class of housing | IP 30 / schutzisoliert<br>IP 30 / insulated                                                                                      |                                                                   |                                                            |
| Maße   Dimensions                                     | 75 x 75 x 25,5 mm                                                                                                                |                                                                   |                                                            |


☉ Ansteuerung über externe Schaltuhr | Operated via external timer

**Schaltzeichnung | Wiring diagram**


RTR-E 6726



RTR-E 6731



RTR-E 6732