



42U shown

19" Serverschrank, Premium Line

36 HE, 1767 (H) x 800 (B) x 1000 (T) mm, vollständig montiert, schwarz

Part No.: **715683**

EAN-13: 0766623715683 | UPC: 766623715683

Die Premium Line der Intellinet Serverschränke bietet Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Serverinstallationen mit höchsten Qualitätsansprüchen. Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 26 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 1000 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Gleich zwei Schlösser pro abnehmbarer Seitenwand und Türschlösser mit 4-Punktverriegelung halten Ihre teure Netzwerkausstattung sicher unter Verschluss. Perforation an Front- und Rückseite sorgt zudem für optimale Luftzirkulation. Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein hochwertiger Aluminiumrahmen, verzinkte 19"-Schienen, antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten und eine Traglast bis zu 2000 kg.

Merkmale:

- Ideal für 19"-Anwendungen
- Eloxiertes Rahmen aus Aluminium
- Maximale Traglast 2000 kg
- Perforierte Türen an Front- und Rückseite mit Perforationsanteil von 67%
- Verzinkte 19"-Schienen

- Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
- Türanschlag links und rechts einsetzbar
- Einfach abzunehmende, abschließbare, geteilte Seitenwände
- Abschließbare Türen an Front- und Rückseite mit Schwenkhebelgriff
- Slots für Kabeleinführung und Kühleinheiten
- Lieferung vollständig montiert
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- 19"
- 36 Höheneinheiten
- Farbe: Schwarz RAL9005
- Zertifikate: RoHS, UL

Abmessungen

- 1767 (H) x 800 (B) x 1000 (T) mm

Lieferumfang

- 19" Serverschrank, Premium Line
- 4 tiefenverstellbare Montageschienen
- 4 Nivellierfüße
- Montagematerial



42U shown



42U shown
color: Gray shown



42U shown
color: Gray shown



42U shown
color: Gray shown



42U shown
color: Gray shown