

Artikel-Nr.: MM21141

Compact 360° Globe opal
 MEGAMAN LED Compact Globe opal 8,2W-E27/828
 EAN-Code: 4020856211418



Allgemeine Eigenschaften


Lampensockel.....	E27
Nennlebensdauer.....	15.000 h
Bemessungslebensdauer	15.000 h
Schaltzyklen.....	1.000.000x
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A++
------------------------------	-----

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen

Länge.....	137 mm
Durchmesser	95 mm
Gewicht	N/A

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz.....	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	8,2 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	8,2 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	9 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	λ 0,5
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit ¹	Sofort
Quecksilbergehalt ²	0 mg
Äquivalenz-Leistung ³	75 W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	828
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur	2800 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	1055 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	1055 lm
Lampenlichtstromerhalt ⁴	≥ 70 %
Farbkonsistenz SDMC	< 6


¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom
² gebunden als Amalgam
³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs
⁴ am Ende der Nennlebensdauer

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>


Abmessungsskizze



H: 137 mm

D: 95 mm

Abmessungsskizze herkömmliches Leuchtmittel



H: 140 mm

D: 95 mm

Farbspektren

