

## Lackisolierte Kupferlitze umspinnen **CLI-S 100/60**



Abbildung zeigt CLI-S 100/25

### Vorteile

Isolierlackbasis Polyurethan, mod.

Grad 1

TJ min. 155 °C

Lötbar

### Anwendungen

Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Laborbedarf. Bitte die einschlägigen Normen beachten.

### Zulassungen



## Lackisolierte Kupferlitze umspinnen **CLI-S 100/60**



Elektrische Daten

Typ

CLI-S 100/60



Mechanische Daten

Typ

CLI-S 100/60

### Betriebsdaten

Strombelastung

1,68 A

### Umwelt

Dauerwärmebeständigkeit

155 °C (KLF)

Isolierlackbasis

Polyurethan, mod.

Verzinnbarkeit

>350 °C

### Maße und Gewichte

Eff. Querschnitt

0,471 mm<sup>2</sup>

Gewicht

0,11 kg

Außendurchmesser Ø(max.)

1,200 mm

Änderungen vorbehalten.