

FFRS/BP-1E

Zylindrische Opto-Sensoren





Micro Detectors

Italian Sensors Technology



Bilder rein Indikativ



Detektionseigenschaften

Nominale Tastweite Sn	30...130mm
Wiederholgenauigkeit	10%
Empfindlichkeitseinstellung	Teach-in

Anwendung

Funktionsprinzip	Background suppression
Hinweise	White paper
Position Optik	Axial

Ausgänge

Ausgangstyp	PNP
Ausgangsfunktion	NO+NC
Schaltfrequenz	1 kHz

Elektrische Daten

Betriebsspannung	10...30Vdc
Leerlaufstrom	≤50mA (at Val=30V)

Laststrom	100mA
Leckstrom	≤10μA
Spannungsabfall im Ausgang	≤2V IL=100mA
Maximale Restwelligkeit	≤10%
LED-Anzeigen	Green: ON-teach function available; OFF-teach function blocked; fast flashing-fine teach active; slow flashing- teach in progress Yellow: light state-excess gain
Ansprechverzug	200ms
Kurzschlusschutz	Yes
Verpolungsschutz	Yes
Emission	Red (660nm)
Fremdlichtgrenze	5.000lux (incandescent lamp), 10.000lux (sunlight)

Mechanische Daten

Abmessungen	M18x1/L=83mm
Gewicht	60g
Material Gehäuse	rostfreier Edelstahl AISI 316L / PA12 plug
Anschlüsse	M12 plug
Material aktive Fläche	PA12
Betriebstemperatur	-25°C...+80°C (ohne Einfrieren)
Diameter/Dimension	M18


Test/Zertifizierungen

Zulassungen	CE, Ex, Diversey, ECOLAB, cULus
EMV-Kompatibilität	EN 60947-5-2
Schocks und Vibrationen	Vibration IEC 60068-2-6 / Shock IEC 60068-2-27
Schutzart	IP68, IP69K

Zubehör

Beiliegendes Zubehör	Metallic nut (2x)
----------------------	-------------------

ELECTRICAL DIAGRAMS OF THE CONNECTIONS



CONNECTOR



RESPONSE CURVES

M.D.Micro Detectors S.p.A.

Strada S.Caterina, 235
 41122 Modena (MO)
 Tel. 059 420411
 Fax 059 253973
 E-mail info@microdetectors.com

Druckdatum

29/06/2020 16:11:23