

Mini-LED HD Beamer TX-127



HD-Auflösung /
HD-resolution



Projektionsgröße von 27" (69cm) bis 150"
(3,8m) / Projection size from 27" to 150"



3 Watt Lautsprecher /
3Watt speaker



40.000 Stunden LED Lebensdauer /
LED lifetime 40,000 hours



Fernbedienung /
Remote control

- HD Mini-Projektor mit Multimedia-Player
- Projektionsgröße von 27" bis 150"
- Integrierter 3Watt Lautsprecher
- Manuelle Fokuseinstellung
- Lange LED-Lebensdauer 40.000 Stunden
- Kann über AV, VGA oder HDMI mit Computer/Notebook, Tablet, Smartphone und Spielekonsolen verbunden werden
- Wiedergabe von Video-, Foto- und Audiodateien über USB, MicroSD oder externe Festplatte
- Fernbedienung

Technische Spezifikationen:

- Projektionstechnik: LCD-TFT-Projektionssystem / geräuscharm / Ausgleich schwacher Lichtverhältnisse
- Linse: Optische Linse mit Multichip-Verbundbeschichtung
- Stromversorgung: AC ~100V-240V 50/60Hz
- Projektionsgröße / Entfernung: 27"-150" / 0,8-3,8m
- Projektorverbrauch / Helligkeit: 56W / 2000 Lumen
- Kontrastverhältnis / Displayfarben: 1000:1 / 16,7M
- Lampenfarbtemperatur / Lebensdauer: 9000K / 40000 Stunden
- Korrektur: Optisch ±15°

- Nutzungsdauer: 24 Stunden kontinuierlich
- Lautsprecher: 3W
- Lüftergeräusch: Max. 51dB
- Signaleingänge:
AV - Eingang (1. OVp-p +/-5%)
VGA-Eingang (800x600@60Hz, 1024x768@60Hz)
HDMI-Eingang (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p) Kopfhörerausgang
- Native Auflösung: 1280x720 Pixel
- USB / MicroSD Karte / ext. Festplattenformat
Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, DIVX, VOB, M-JPEG
Musik: WMA, MP3, M4A(AAC)
Foto: JPEG, BMP, PNG
- USB / MicroSD-Karte: max. 128GB / max. 128GB
- Externe Festplatte: max. 500GB
- Gewicht / Abmessungen: 1250g / (L) 21 x (B) 14,5 x (H) 7,5cm

Kompatibilität:

Digitalkamera, TV-Box, PC/Notebook, Smartphone, Spielekonsole, USB-Gerät / MicroSD-Karte, Externe Festplatte, Verstärker uvm.

Verpackungsinhalt:

Technaxx® Mini-LED HD Beamer TX-127, 1x AV-Signalkabel, 1x Fernbedienung, 1x HDMI-Kabel, 1x Netzkabel, Gebrauchsanleitung

Artikel-Nr. 4869

