



Bestellbezeichnung

IPH-F15-V1

Schreib-/Lesekopf LF für IDENTControl

Merkmale

- Dual-LED zur Funktionsanzeige
- Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
- Schutzart IP67
- Inklusive stabiler Montageplatte aus Edelstahl mit nur 2 Befestigungspunkten

Zubehör


V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W

Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt


V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W

Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt

Abmessungen



Elektrischer Anschluss



Technische Daten

Allgemeine Daten

Arbeitsfrequenz	125 kHz
Übertragungsrate	2 kBit/s
Erfassungsbereich	
Leseabstand	2 ... 155 mm
Schreibabstand	2 ... 140 mm
Breite	145 mm
Arbeitsabstand	maximal: 140 mm
UL File Number	E87056 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün/gelb	grün: Power on grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt gelb: Datenträger erkannt
---------------	--

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	P_0	$\leq 1,2 \text{ W}$
Versorgung		aus der IDENTControl

Richtlinienkonformität

Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen	
Richtlinie 2014/53/EU	EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 300330 V2.1.1 (2017), EN 60950-1:2006

Normenkonformität

Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61326
Schutzart	EN 60529

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Steckverbinder M12 x 1
Material	
Gehäuse	PBT/Edelstahl/Aluminium
Vergussmasse/Härter	Fermadur
Montage	
Abstand zwischen zwei Köpfen	Multiplex on: $\geq 180 \text{ mm}$ Multiplex off: $\geq 1100 \text{ mm}$
Masse	ca. 1200 g

**Warnung!**

Heiße Oberflächen

Vorsicht, Verbrennungsgefahr beim Hantieren mit dem Gerät! Lassen Sie das Gerät nach dem Abschalten für mindestens eine halbe Stunde abkühlen, bevor Sie es berühren.