


Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3
---------	---

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	max. 60 V AC/DC
------------------	----------------	-----------------

Prüfspannung		> 1500 V _{eff} AC
--------------	--	----------------------------

Betriebsstrom	I _B	max. 3 A
---------------	----------------	----------

Durchgangswiderstand		< 5 mΩ
----------------------	--	--------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
		Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Mechanische Daten

Kontaktelemente	gefederete Kontaktbuchsen
-----------------	---------------------------

Stiftdurchmesser	1 mm
------------------	------

Schutzart	IP67
-----------	------

Material

Kontakte	CuSn / Au
----------	-----------

Kontaktoberfläche	Au
-------------------	----

Griffkörper	TPU, grün
-------------	-----------

Kabel	PUR
-------	-----

Überwurfmutter	Zink-Druckguss
----------------	----------------

Überwurfstecker	Zink-Druckguss
-----------------	----------------

Aderisolation	PP
---------------	----

Kabel	feindrähtig, flexibel
-------	-----------------------

Manteldurchmesser	Ø 4,3 mm
-------------------	----------

Biegeradius	> 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
-------------	---

Farbe	grau
-------	------

Adern	3 x 0,25 mm ²
-------	--------------------------

Leiteraufbau	14 x 0,15 mm Ø
--------------	----------------

Länge	L
-------	---

Elektrischer Anschluss

