

ZI-STE1100IV

Stromerzeuger



- **INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)**
- hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- inkl. Tragegriff und GummifüÙe
- geschlossener Corpus
- bequemer Transport durch geringes Eigengewicht
- einfache Bedienung
- Ölmangelsicherung
- Motoröltankkapazität (260ml, empfohlen 15W40)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-STE1100IV

Stromerzeuger



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1300
Hubraum in ccm	53,5
Kraftstoff	ROZ 95
Laufleistung in h	5,4
max. Leistung in W	1100 S2(5min)
Schall-Leistungspegel in dB(A)	95
Bruttogewicht in kg	13,500
Verpackungsbreite in mm	280
Verpackungshöhe in mm	420

Drehzahl in min-1	max. 4800
Tank-Kapazität in l	4,2
Aufstellmaß in mm	355 x 324 x 306
Generatordauerleistung in W	1000 (COP)
Steckdose	1 x 230V (50Hz)
Schall-Druckpegel in dB(A)	74
Nettogewicht in kg	12,800
Verpackungslänge in mm	505
EAN Code	9120039234120

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**