

FEIN Dustex 35 L

Nass- / Trockensauger

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.

386,75 € mit MwSt.

(325,00 € ohne MwSt.)

Artikel-Nummer: 9 20 36 223 00 0



Details

- > Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
- > Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
- > Große Reichweite durch 6 m langes Anschlusskabel und 4 m langen Saugschlauch.
- > Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 250 01 0.
- > Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
- > Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- > Zulassung für Staubklasse L.
- > Praktische Ablagefläche mit Rand.
- > Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.

Lieferumfang

- ✓ 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
- ✓ 1 Flachfilter Zellulose
- ✓ 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
- ✓ 1 Vliesfiltersack

Ausstattung

- ✓ Start-/Stop-Automatik
- ✓ Staubklasse: L
- ✓ Softstart
- ✓ Antistatische Vorbereitung



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Max. Aufnahmeleistung	1 380 W
Luftmenge	4 320 l/min
Max. Unterdruck	253 hPa
Behältervolumen	32 l
Kabel mit Stecker	7,5 m
Gewicht nach EPTA	9,00 kg