


KERN 440-33N

Der Klassiker im Labor



Prozentbestimmung: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 20 h

Akkuladezeit: 10 h

Batterie: 9 V Block

Batterie-Betriebsdauer: 20 h

Eingangsspannung: 100-240V AC 50/60Hz 0.5A

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-127

Justage auf Aufstellungsort: 961-247

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 210 x 350 x 175 mm

Bruttogewicht: 1,365 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 952 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 165 x 230 x 82 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (d): 105

Wägeraum (BxTxH): 100 x 200 x 100 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 10 mg

Anwärmzeit: 30 min

Auflösung: 20000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

30 mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 200 g (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 20 mg

Mindestgewicht (USP): 20 g

Reproduzierbarkeit: 10 mg

Wägebereich [Max]: 200 g

Wägeeinheiten: ct dwt g gn kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,500 cm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): 20 mg

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): 200 mg

Zählaufösung: 10000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

KERN 440-33N

Der Klassiker im Labor



Piktogramme

STANDARD



OPTION

