


Hochvolt-Einbaudownlight, V4A, GU10, IP54  
Artikel-Nr. 36004220



Hochvolt-Einbaudownlight, V4A, GU10, IP54, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Hochvoltbügel zur normgerechten Zugentlastung. Fassung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54\*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: max. 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Art der Dimmung: sonstige.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 36004220         |
| Stand:      | 16.02.2021 01:43 |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Farbe                               | edelstahl        |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk            |
| Art der Dimmung                     | sonstige         |
| Außendurchmesser                    | 82 mm            |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm            |
| Einbautiefe                         | 125 mm           |
| Material                            | Edelstahl / Glas |
| Ausführung                          | GU10             |
| Leistung                            | max. 35 W        |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Spannung                     | 230V AC 50Hz        |
| Leuchtmittel                 | Für HV-Halogenlampe |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung   |
| Schutzart                    | IP54*               |
| Schutzklasse                 | II                  |
| Spannungsart                 | AC                  |
| Sprengring                   | ohne Sprengring     |
| Verstellbarkeit              | nicht verstellbar   |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).