

KERN CXB3K1NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 1 g
(Normal):

Referenzgewicht: ja
Zählauflösung: 30000

Funktionen

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 85 %
Luftfeuchtigkeit (min.): 15 %
Umgebungstemperatur (max.): 40 °C
Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 60 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 200 h
Akkuladezeit: 8 h
Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-127
Eichung: 965-227
Justage auf Aufstellungsort: 961-247

Kategorie

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Zählwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 380 x 390 x 170 mm
Bruttogewicht: 4,400 kg
Lieferzeit: 24 h
Nettogewicht: 4 kg
UN-Nummer (Gefahrgut): 2800
Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 295 x 330 x 110 mm
Drehbare Fußschrauben: ja
Gehäusematerial: Kunststoff
Libelle: ja
Material der Wägeplatte: Edelstahl
Wägefläche (BxT): 300 x 225 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 1 g
Anwärmzeit: 10 min
Auflösung: 3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 3 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 2 kg (M1); 1 kg (M1)
Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht
Linearität: 2 g
Reproduzierbarkeit: 1 g
Tarierbereich: 3 kg
Wägebereich [Max]: 3 kg
Wägeeinheiten: g kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,800 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III
Eichung im Werk möglich: ja
Eichwert [e]: 1 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja
Mindestlast [Min]: 20 g
Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 100 mg (Labor):

KERN CXB3K1NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

