


LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Artikel-Nr. 17621010

LED-Konverter 350 mA, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1-21W, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	17621010
Stand:	12.02.2021 19:55

Konfektionierung	ohne
Leistung	1-21 W
Strom	350 mA
Art der Dimmung	schaltbar
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +85 °C
Leistung	1-21 W
Maße	L 128 x B 50 x H 13 mm

Eingangsspannung	AC: 220-240 V
Lieferung	Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Spannung	230V AC 50Hz
Strom	350 mA
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II