


Einbaustrahler

Artikel-Nr. 0066.00

Einbaustrahler, schwarz / alu, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	0066.00		
Stand:	15.02.2021 20:21		
Farbe	schwarz	Spannung	12V
Länge	82 mm	Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Länge	82 mm
Art der Dimmung	sonstige	Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Breite	82 mm	Schutzart	IP20
Bügel	5366	Schutzklasse	III
Einbaudurchmesser	68 mm	Schwenkwinkel	25 °
Einbautiefe	55 mm	Spannungsart	AC/DC
Material	Aluminium	Sprengring	ohne Sprengring
Ausführung	GX5,3	Verstellbarkeit	schwenkbar
Leistung	max. 50 W		