



SHT 8815 aktiver Wassersensor

Leistungsmerkmale:

- für Digitaleingänge an SPS und anderen smarthome Systemen
- Steuergerät benötigt internen PullUp oder PullDown-Widerstand 10 bis 100 k Ω
- Korrosionsstabile Vergießung für höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- Messingkontakte vernickelt
- Zur Boden-, Kanten-, Nuten-Montage anschraubbar mit verstärktem Schraubloch
- Kompakte, schwere Ausführung, zäh-elastisch, schlagfest, bedingt trittsicher

Lieferumfang:

- Wassersensor SHT 8815
- Schraube und Dübel
- Infoblatt



Artikel-Nummer: 200370

Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V= ... 40 V= DC	Schraubloch	ø 3,2 mm
Int. PullUp / PullDn Widerstand	10 k Ω ... 100 k Ω	Funktionsbereich:	-15°C ... +50°C
Nennstrom (max.)	4 mA	Schutzart:	IP68
Oberfläche Kontakte	Messing, vernickelt	Abmessung: (HxBxT)	10 x 12 x 34 mm
Material	Kunststoff zäh elastisch, schlag-fest mit Wepuran® vergossen	Artikel	200370
Anschlusskabel	2 Meter, 2x 0,14 mm ²	EAN	4044764004221

SHT 8815 PullUp / PullDown Wassersensor

Wassersensor mit zwei vernickelten Messingkontakten, die in Kunststoffgehäuse vergossen sind. Sobald Wasser oder eine andere leitfähige Flüssigkeit die beiden Kontakte berührt, verringert sich der Widerstand zwischen den beiden Adern von einigen Mega-Ohm auf einige 100 Ohm. Dadurch können Digitaleingänge von Steuerungen mit internem PullUp- oder PullDown-Widerstand angesteuert werden.