
BRUMBERG

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Artikel-Nr. 17214000





LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Fassung: ohne, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 24V, Leistung: 1-7,2W, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	**17214000**
Stand:	12.02.2021 20:07

Sekundärspannung	24 V
Leistung	1–7,2 W
Breite	35 mm
Länge	58 mm
Höhe	21 mm
Ausgangsleistung	1 bis 7.2 W
Art der Dimmung	schaltbar
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +40 °C
Messpunkt (tc)	max. +70 °C
Leistung	1–7,2 W

Maße	L 68 x B 35 x H 21 mm
Eingangsspannung	AC: 90-264 V
Spannung	24V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	DC
Frequenz	50 Hz
Länge	58 mm
Breite	35 mm
Höhe	21 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.