

Produktinformation

97 55 04

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen

Mit Seiteneinführung



- Für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
- Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsegröße für genaues und schnelles Crimpen
- Normkonformes Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Geringe Griffweite
- Ergonomische, handliche Bauform, leichtgängig und mit geringem Gewicht
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Mit Vierkant-Pressung
- Auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² oder 2 x AWG 12

Allgemein	
Artikel-Nr.	97 55 04
EAN	4003773084853
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	459 g
Abmessungen	180 x 77 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,08 – 16 mm ²
Anzahl der Nester	1
AWG	28 – 6

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



