

ART.-NR. 037199

Der PROMAX 9-13 G TRUE COLOR ist ein kompakter und leichter Schutz, ideal gegen Lichtstrahlung, Spritzer aus dem Schweißbad und Schweiß- oder Schleiffunken. Vollautomatisch wechselt der Helm in Sekundenbruchteilen vom klaren in den getönten Zustand, sobald die Zündung erfolgt ist. Mit einem Kopfband ausgestattet, befreit er die Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten.

EIGENSCHAFTEN

- Aktiver Filter mit variabler Tönung 4 / 9-13
- UV-/IR-Schutz DIN 15
- Externe Einstellung: Tönung oder Schleifen
- Kurze Verschlusszeit 0,25 ms
- Interne Einstellungen: Empfindlichkeit, Öffnungszeit
- TRUE COLOR Technologie



Standard LCD schirm




TRUE COLOR Technologie




Wird mit einem Kopfband geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Schutzart UV/IR	DIN 15
Klassifikation	1/1/1/2
Hellstufe	4
Dunkelstufe	9 > 13
Verschlusszeit	0,25 ms
Öffnungszeit	0,15 > 0,8 sec
Sichtfeld	100 x 49 mm
Energie	solar
Gewicht	560 g
Einstellungen	Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Dunkelstufe, Schleifen
Lichtsensoren	2
Einsatzbereiche	MMA 5 ▶ 400 / TIG 5 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normen	CE / EN 175F / EN 166 / EN 379



Empfindlichkeit



Öffnungszeit



Dunkelstufe


Schleifen

ZUBEHÖR


Schutzhülle für
Schweißhelm
043299



Schweißband
043466
x2



Schutz-
scheiben



226x 106 (x5) 045781	104 x 55 (x5) 040847