



GE-HM 38 S

Hand-Rasenmäher

Art.-Nr.: 3414165

Ident.-Nr.: 11015

EAN-Code: 4006825609714

Der Handrasenmäher GE-HM 38 S ist ein sehr funktionales Gerät für jeden Hobbygärtner, mit dem sich Rasenflächen leise, kraftsparend und umweltfreundlich mähen lassen. Die besondere, berührungslose Schneidetechnik erleichtert das Arbeiten ungemein, da nur geringe Reibungsverluste zwischen den Messern entstehen. Somit reduzieren sich der notwendige Kraftaufwand und auch die Lautstärke. Dieser hochwertige Spindelmäher verfügt über eine leichtgängige, kugelgelagerte Mähspindel mit 5 präzisionsgeschliffenen Schneidmessern aus Qualitätsstahl und ermöglicht dank vierstufiger Schnitthöhenverstellung eine exakte Auswahl der gewünschten Schnitthöhe, um sogar "golfrasentaugliche" Ergebnisse zu erzielen. Empfohlen für circa 250 m² Rasenfläche.

Ausstattung

- Berührungslose, leise und kraftsparende Schneidetechnik
- Kugelgelagerte Mähspindel mit 5 hochwertigen Stahlmessern
- Präzisionsgeschliffene Schneidmesser aus hochwertigem Stahl
- Geräuscharm und umweltfreundlich
- "Golfrasentaugliches" Schnittergebnis
- 4-stufige Schnitthöhenverstellung 13-38 mm (13|23|32|38mm)
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Kunststoff-Laufwalze Ø 50 mm über die gesamte Schnittbreite
- Ergonomisch geformter, höhenverstellbarer Führungsholm
- Platzsparende Aufbewahrung durch Parkposition
- Empfohlen für Rasenflächen bis 250 m²

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| - Schnittbreite | 38 cm |
| - Mähspindel-Durchmesser | 125 mm |
| - Anzahl Mähmesser | 5 |
| - Räderdurchmesser | 220 mm |
| - Schnitthöhenverstellung | 4 Stufen 13, 23, 32, 38 mm |

Logistische Daten

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Produktgewicht | 7.77 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 9.2 kg |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 400 840 945 |

