



Jahre Garantie\*

## ANSMANN APS 300

Universal-Netzteil 3 - 12 V DC, inkl. 7 verschiedenen Steckertypen

### Features

- 3 - 12 V DC Universal Netzteil zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte
- Spannungsstabilisiert
- Kurzschlussfest
- Dank Weitbereichseingang (100-240V AC) ist das Netzteil weltweit einsetzbar
- Über einen Drehschalter können folgende Ausgangsspannungen eingestellt werden: 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC;
- Maximaler Ausgangsstrom: 600mA bei 3-6V, 450mA bei 7,5V, 400mA bei 9V, 300mA bei 12V; maximale Ausgangsleistung: 3,6 W



Spannung




Ladestrom



Leistung



Kabellänge



Polaritätswechsler



Einstellbare Spannung



**Artikelnummer:** 1201-0021  
**Lieferumfang:** APS 300 mit 1.8m Kabel, 7- teiliges Sekundärsteckerset  
**Zolltarifnummer:** 85044082900  
**Verpackungseinheit:** 56 (600 × 350 × 220 mm)



**Spezifikationen**

<b>Eingangsspannung</b>	100 - 240V AC		
<b>Max. Ausgangsstrom</b>	0,6 A		
<b>geeignet für</b>	Universal		
<b>Max. Ausgangsleistung</b>	3,6 W		
<b>Ladeströme</b>	<b>Spannung</b>	<b>Ladestrom</b>	<b>Leistung</b>
	3,0 V	0,6 A	1,8 W
	4,5 V	0,6 A	2,7 W
	5,0 V	0,6 A	3,0 W
	6,0 V	0,6 A	3,6 W
	7,5 V	0,45 A	3,4 W
	9,0 V	0,4 A	3,6 W
	12,0 V	0,3 A	3,6 W
<b>Sekundär-Steckerset</b>	Ja		
<b>Umpolkupplung</b>	Ja		
<b>Stabilisiert</b>	Ja		
<b>Spannungsbereich</b>	3 - 12 V DC		
<b>Durchschnittliche Effizienz im B...</b>	69,0 %		
<b>Leistungsaufnahme bei Nulllast</b>	0,040 W		
<b>Farbe</b>	schwarz		
<b>Verpackung</b>	Karton		
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 25 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-25 - 70 °C		