



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

## PRO HEAVY DUTY GSB 12V-35



Perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung

### Die wichtigsten Daten

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Drehmoment (weich/hart/max.)         | 20/35/- Nm                            |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 460 / 0 – 1.750 min <sup>-1</sup> |
| Akkuspannung                         | 12,0 V                                |

**Bestellnummer** 0 601 9J9 001

## Technische Daten

### Technische Daten

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Drehmoment (weich/hart/max.)                   | 20/35/- Nm                            |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)           | 0 – 460 / 0 – 1.750 min <sup>-1</sup> |
| Akkutyp                                        | Lithium-Ionen                         |
| Schlagzahl, max.                               | 26.250 bpm                            |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.              | 0,8 / 10 mm                           |
| Akkuspannung                                   | 12,0 V                                |
| Gewicht exkl. Akku                             | 0,8 kg                                |
| Drehmomentstufen                               | 20+1                                  |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 443 x 122 mm                    |
| Einspannbereich, min.                          | 0,8 mm                                |
| Einspannbereich, max.                          | 10 mm                                 |

## Geräusch-/Vibrationsinformation

### Bohren in Metall

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Unsicherheit K              | 0 m/s <sup>2</sup>   |

### Schlagbohren in Mauerwerk

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 14,5 m/s <sup>2</sup> |
| Unsicherheit K              | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

### Schrauben

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Unsicherheit K              | 0 m/s <sup>2</sup>   |

**BOSCH**


Technik fürs Leben

# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk &amp; Industrie

## Vorteile:

- Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen
- Hohe Drehzahl von 1.750 U/min für verschiedenste Arbeiten
- Höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

