Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Bohrschrauber

PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15



Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
Akkuspannung	12,0 V

Bestellnummer 0 601 868 10G

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm
Akkuspannung	12,0 V
Drehmomentstufen	1
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	277 x 301 x 94 mm
Einspannbereich, min.	1 mm
Einspannbereich, max.	10 mm
Akkukapazität	2 Ah
Gewicht inkl. Akku	1 kg

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall


Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s²
Unsicherheit K	2,5 m/s²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s²
Unsicherheit K	2,5 m/s²

Vorteile:

- Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
- Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
- Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/