USB NANO 485 (910 486)

- Schnittstellenkonverter RS485 auf USB
- Geringe Abmaße
- Anschlusswiderstände über Schalter einstellbar



Der USB-Nano-485 wandelt zwischen USB- und RS485-Signalen. Das Gerät ist speziell für den 2-Draht RS485-Bus konzipiert. Die LEDs signalisieren den Betriebszustand (gelb), Rx (grün) und Tx (rot).
Wegen der extrem geringen Abmaße ist der USB-Nano-485 besonders für mobile Verwendung an Notebooks geeignet. Stationäre Anwendungen sind jedoch ebenfalls möglich.

Typ	**USB NANO 485**
Art-Nr.	**910 486**
Geschwindigkeit	bis 3 MBit/s
Leitungslänge	bis 2000 m (bei 128 kBit/s)
Stromaufnahme	70 mA
Betriebssysteme	Windows (32/64 Bit): alle ab WIN XP und Linux ab Kernel 2.4.18
Abmessungen (ohne Stecker) (H x B x L)	12 x 20 x 74 mm

Stammdaten	
Nettogewicht	79,6 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85399090
GTIN (EAN)	4013364124479
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany • Tel. +49 9181 906-0 • info@dehn.de • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil