

# LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A IP 54 520 lm

Flexibler Einsatz bei exzellentem Licht, mit Ein/Aus-Schalter.

Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.



Artikelnummer 1175580  
EAN 4007123667888

## BESCHREIBUNG

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyanwendungen.
- 12 Superhelle Seoul SMD LEDs.
- Werkstattleuchte kann während des Ladevorgang weiterhin leuchten.
- Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % für lange Leuchtdauer.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Mit ergonomischem Gummihandgriff.
- Stabiler, auszieh- und drehbarer Haken und Magnet im Standfuss.
- Schlag- und bruchfeste Schutzschale.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB-Ladekabel.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	520 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Akku-Kapazität	2.2 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Spannung	3.7 V	Schlagfestigkeit	IK07
Leuchtdauer max.	24 h	Schutzklasse	III
Akku-Ladezeit ca.	5 h	Schutzart (IP)	IP54

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.32 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.24 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9 cm x 5,5 cm x 31 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	3,5 cm x 4,4 cm x 30 cm		

## LIEFERUMFANG

LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A, USB-Ladekabel