

Produktübersicht MAX-Koffer Conrad

	<table border="1"> <tr><th>Art.Nr</th></tr> <tr><td>Xenotec</td></tr> <tr><td>MAX300CAM</td></tr> </table>	Art.Nr	Xenotec	MAX300CAM	<table border="1"> <tr><th>Bezeichnung</th></tr> <tr><td>wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer schwarz inkl. CAM Einlage</td></tr> </table>	Bezeichnung	wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer schwarz inkl. CAM Einlage
	Art.Nr						
Xenotec							
MAX300CAM							
Bezeichnung							
wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer schwarz inkl. CAM Einlage							
	<p>Außenmaß: 336 x 300 x 148 mm Innenmaß: 300 x 225 x 132 mm Gewicht: 1700 gr. Tiefe Boden + Deckel: 33+99 mm</p> <p>technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wasserfeste umlaufende Dichtung im Deckel - automatisches Druckausgleichventil - 2-Wege-Klappverschlüsse - gummierte Handgriffe für hohen Tragekomfort - zwei Lochungen für Vorhangeschlösser - Vorrichtung zum Anbringen eines Tragegurtes - stapelbar und rollbar - stoßfest durch extra starke Wandung - Scharniere über die komplette Kofferlänge - Stifte aus Nylon garantieren Korrosionsschutz - IP67 zertifiziert 						

	<table border="1"> <tr><th>Art.Nr</th></tr> <tr><td>Xenotec</td></tr> <tr><td>MAX465H220-BLU</td></tr> <tr><td>MAX465H220S-BLU</td></tr> </table>	Art.Nr	Xenotec	MAX465H220-BLU	MAX465H220S-BLU	<table border="1"> <tr><th>Bezeichnung</th></tr> <tr><td>wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer blau, leer</td></tr> <tr><td>wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer blau, inkl. Schaumstoffeinlage</td></tr> </table>	Bezeichnung	wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer blau, leer	wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer blau, inkl. Schaumstoffeinlage
	Art.Nr								
Xenotec									
MAX465H220-BLU									
MAX465H220S-BLU									
Bezeichnung									
wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer blau, leer									
wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer blau, inkl. Schaumstoffeinlage									
	<p>Außenmaß: 502 x 415 x 246 mm Innenmaß: 465 x 335 x 220 mm Gewicht: 3400 gr. (MAX465H220-BLU) Tiefe Boden + Deckel: 36+124 mm</p> <p>technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wasserfeste umlaufende Dichtung im Deckel - automatisches Druckausgleichventil - 2-Wege-Klappverschlüsse - gummierte Handgriffe für hohen Tragekomfort - zwei Lochungen für Vorhangeschlösser - Vorrichtung zum Anbringen eines Tragegurtes - stapelbar und rollbar - stoßfest durch extra starke Wandung - Scharniere über die komplette Kofferlänge - Stifte aus Nylon garantieren Korrosionsschutz - IP67 zertifiziert 	<p>3900 gr. (MAX465H220S-BLU)</p>							

	<table border="1"> <tr><th>Art.Nr</th></tr> <tr><td>Xenotec</td></tr> <tr><td>MAX505-RT</td></tr> <tr><td>MAX505S-RT</td></tr> </table>	Art.Nr	Xenotec	MAX505-RT	MAX505S-RT	<table border="1"> <tr><th>Bezeichnung</th></tr> <tr><td>wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer rot, leer</td></tr> <tr><td>wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer rot, inkl. Schaumstoffeinlage</td></tr> </table>	Bezeichnung	wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer rot, leer	wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer rot, inkl. Schaumstoffeinlage
	Art.Nr								
Xenotec									
MAX505-RT									
MAX505S-RT									
Bezeichnung									
wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer rot, leer									
wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer rot, inkl. Schaumstoffeinlage									
	<p>Außenmaß: 555 x 428 x 211 mm Innenmaß: 500 x 350 x 194 mm Gewicht: 3900 gr. (MAX505-RT) Tiefe Boden + Deckel: 136 + 58 mm</p> <p>technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wasserfeste umlaufende Dichtung im Deckel - automatisches Druckausgleichventil - 2-Wege-Klappverschlüsse - gummierte Handgriffe für hohen Tragekomfort - zwei Lochungen für Vorhangeschlösser - Vorrichtung zum Anbringen eines Tragegurtes - stapelbar und rollbar - stoßfest durch extra starke Wandung - Scharniere über die komplette Kofferlänge - Stifte aus Nylon garantieren Korrosionsschutz - IP67 zertifiziert 	<p>4400 gr. (MAX505S-RT)</p>							



Art.Nr
Xenotec
MAX430-WS
MAX430S-WS

Außenmaß: 464 x 366 x 176 mm
Innenmaß: 426 x 290 x 159 mm
Gewicht: 2800 gr. (MAX430-WS)
Tiefe Boden + Deckel 114 + 45 mm

- technische Daten:**
- wasserfeste umlaufende Dichtung im Deckel
 - automatisches Druckausgleichventil
 - 2-Wege-Klappverschlüsse
 - gummierte Handgriffe für hohen Tragekomfort
 - zwei Lochungen für Vorhangeschlösser
 - Vorrichtung zum Anbringen eines Tragegurtes
 - stapelbar und rollbar
 - stoßfest durch extra starke Wandung
 - Scharniere über die komplette Kofferlänge
 - Stifte aus Nylon garantieren Korrosionsschutz
 - IP67 zertifiziert

Bezeichnung
wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer weiß, leer
wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer weiß, inkl. Schaumstoffeinlage

3000 gr. (MAX430S-WS)



Art.Nr
Xenotec
MAX430-RT
MAX430S-RT

Außenmaß: 464 x 366 x 176 mm
Innenmaß: 426 x 290 x 159 mm
Gewicht: 2800 gr. (MAX430-RT)
Tiefe Boden + Deckel 114 + 45 mm

- technische Daten:**
- wasserfeste umlaufende Dichtung im Deckel
 - automatisches Druckausgleichventil
 - 2-Wege-Klappverschlüsse
 - gummierte Handgriffe für hohen Tragekomfort
 - zwei Lochungen für Vorhangeschlösser
 - Vorrichtung zum Anbringen eines Tragegurtes
 - stapelbar und rollbar
 - stoßfest durch extra starke Wandung
 - Scharniere über die komplette Kofferlänge
 - Stifte aus Nylon garantieren Korrosionsschutz
 - IP67 zertifiziert

Bezeichnung
wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer rot, leer
wasser- und staubdichter Kunststoffkoffer rot, inkl. Schaumstoffeinlage

3000 gr. (MAX430S-RT)