

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 216

EAN	4015609000234
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

MONDO Winkelstecker 16A 5P 6h mit dem Gehäusehinterteil in lichtgrau



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Winkelstecker 16A 5P 400V 6h IP44
 aus PA6 Material
 mit Schraubanschluss
 Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035)

Bestellinformationen

Nettogewicht	0,164 kg
Gerätehöhe	86 mm
Gerätebreite	64,3 mm
Gerätetiefe	98 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	1,752 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,163 m
Verpackungstiefe	0,113 m
Zolltarifnummer	85366990

Konformitäten

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE/ENEC certification	40024787	
UL certification	E329476	
UL certification	E188992	
EAC certification	BY112.02.01.020.06090	
CSA certification	70096522	

Klassifikationssystem


Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000140

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346 V - 240/415 V
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	7035
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Kabeldurchmesser	10 - 16,5 mm
Abmantellänge	50 mm
Abisolierlänge	10 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm

Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V0
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0

Maßzeichnung



Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	85	98	98	115	115	115
b	70	86	86	96	96	100
c	50,3	64,3	64,3	72	72	72
d	8/15	10/16,5	10/16,5	11/22	11/22	11/22
e	37	37	37	45,8	45,8	45,8