



Jahre Garantie*

ANSMANN LED Guide AMBIENTE weiß

LED-Orientierungslicht mit integriertem AN-/AUS-Schalter, zwei fest verbaute weiße Qualitäts-LEDs und EU-Steckernetzteil 220-230V / 50Hz. Klein, leicht und handlich.

Features

- LED-Sensor-Nachtlicht mit integriertem AN-/AUS-Schalter
- Zwei weiße Qualitäts-LEDs sorgen für eine homogene Ausleuchtung
- Grünes Licht hat eine ausgleichende, beruhigende Wirkung auf Körper und Seele
- Ansprechendes Gehäusedesign, klein, leicht und handlich: 42g; Maße 82x44x58mm
- Integriertes EU-Steckernetzteil 220-230V / 50Hz
- Durch den eingebauten Schalter kann das Nachtlicht mit einem Knopfdruck aktiviert/deaktiviert werden
- Helligkeit: ca. 25lm
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 1600-0098
 Lieferumfang: Nachtlcht Ambiente weiß
 Zolltarifnummer: 94054039900
 Verpackungseinheit: 6 (290 × 195 × 208 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Max. Eingangsstrom	0.02 A
Leuchtmittel	2 LEDs (weiß)
Lichtstrom	10 Lumen
Schutzart	IP20
Stromversorgung	220-230V / 50Hz
Leuchtmodi	AN / AUS
Farbe	weiß
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Lagertemperatur	-10 - 50 °C