


SWG



PROFIHOLZSCHRAUBEN

WO WIRD SIE EINGESETZT?



MÖBEL-, LADEN- UND INNENAUSBAU, HOLZBAU UND DACHBEREICH

Variabel und vielseitig in der Anwendung

Die universelle Profischraube für eine Vielzahl von Anwendungen. Für Möbel-, Laden- und Innenausbau sowie den Dachbereich und Holzbau – mit der HOX Profiholzschraube treffen Sie immer eine sichere Entscheidung.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG	zugelassene Schraube
SCHNELL	optimale Einschraubgeschwindigkeit
PERFEKTE OPTIK	versenkt sich sauber vermindert die Spaltneigung des Holzes
SPART ZEIT & GELD	energiesparend für Mensch & Maschine schont das Werkzeug

HOX PROFIHOLZSCHRAUBEN IM ÜBERBLICK


Immer die passende Schraube in verlässlicher Qualität.

Unsere HOX Profiholzschrauben werden unter strengsten Qualitätsauflagen produziert. Mit ihr sind Sie auf der sicheren Seite für eine gleichbleibend hochwertige Qualität in der Holzverarbeitung. Zudem ist sie Energie- und kraftsparend für Mensch und Maschine.


Senkkopf verzinkt

Das optimale Befestigungsmittel für Baukonstruktionen, Möbel, Fußleisten, Beschläge und Beplankungen.


- HX-Antrieb
- Chrom(VI)-freie Qualitätsoberfläche
- SWG eigene Europäisch Technische Bewertung (ETA)
(Die entsprechenden Abmessungen sind auf der Verpackung gekennzeichnet)



Teilgewinde



Vollgewinde




Teilgewinde mit Schaftfräser


Senkkopf Edelstahl A2

Das optimale Befestigungsmittel sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

- HX-Antrieb
- Mit Gleitbeschichtung



Teilgewinde




Vollgewinde

Pan Head verzinkt

Das optimale Befestigungsmittel für hochwertige Metall-/Holzverbindungen.

- HX-Antrieb
- Chrom(VI)-freie Qualitätsoberfläche



Vollgewinde


**VARIABEL UND VIELSEITIG
IN DER ANWENDUNG – IMMER
DIE PASSENDE SCHRAUBE IN
VERLÄSSLICHER QUALITÄT.**

HOX PROFIHOLZSCHRAUBEN

DIE VORTEILE DER SCHRAUBE

EXAKTER SITZ DES BITS

Der HX-Antrieb garantiert durch seine konische Bitform einfaches und sicheres Ansetzen der Schraube und eine optimale Kraftübertragung durch die kombinierten Vorteile von Kreuzschlitz und TX-Antrieb. Der Taumelschlag wird verhindert somit entsteht keine Beschädigung der Oberfläche. In jeder Packung ist ein HX-Bit enthalten.



Aus 5 mach 3! Nur 3 Bitgrößen für 3 - 6 mm Durchmesser

Ø 3 mm	TX 10	HX 10
Ø 3,5 mm	TX 15	HX 10
Ø 4 mm	TX 20	HX 20
Ø 4,5 mm	TX 20	HX 20
Ø 5 mm	TX 25	HX 20
Ø 6 mm	TX 30	HX 30

PERFEKTE OPTIK

Ist sowohl für Holz wie auch für Beschläge geeignet. Der Senkkopf mit Frästaschen lässt sich überall leicht und sauber versenken, beschichtete Holzwerkstoffe werden dadurch kaum verletzt. Zudem sorgt er für geringen Spanaustritt an der Oberfläche.



ENERGIE SPAREND

Die Gleitbeschichtung reduziert den Eindrehwiderstand und spart somit Energie durch weniger Kraftaufwand.

WERKZEUGSCHONEND


Der Schaftfräser wirkt wie ein Bohrer und räumt den Weg frei für Schaft und Kopf, somit entsteht (besonders bei langen Schrauben) weniger Reibung am Schraubenschaft.

SCHNELLE VERARBEITUNG

Das Grobgang- und Eingangsgewinde bringt immer die optimale Geschwindigkeit für jede Schraubenlänge, sorgt für ein extrem schnelles „Anbeißen“ und ist dadurch bis zu 40 % schneller und hat zu 30 % höhere Auszugswerte als herkömmliche Schrauben.

GEGEN SPALTNEIGUNG

Mitgewinde am Schraubeneingang sorgt durch Bohreffekt für eine geringe Spaltneigung des Holzes und ist somit auch für geringe Randabstände geeignet.



SCHRAUBENÜBERSICHT

SENKKOPF VERZINKT

Senkkopf verzinkt


Das optimale Befestigungsmittel für Baukonstruktionen, Möbel, Fußleisten, Beschläge und Beplankungen.

- HX-Antrieb
- Chrom(VI)-freie Qualitätsoberfläche
- SWG eigene Europäisch Technische Bewertung (ETA)
(Die entsprechenden Abmessungen sind auf der Verpackung gekennzeichnet)

	Länge	Gewinde	Schaftfräser	63*	67*	15*	10*	75*	ETA
Ø 3 HOX 10	12	V	-	50	200	-	-	-	-
	16	V	-	50	200	500	-	-	-
	20	V	-	50	200	50	-	-	-
	25	V	-	50	200	500	-	-	-
	30	T	-	50	200	500	-	-	-
	35	T	-	50	200	500	-	-	-
	40	T	-	50	200	500	-	-	-
Ø 3,5 HOX 10	12	V	-	50	200	-	-	-	-
	16	V	-	50	200	-	-	-	-
	20	V	-	50	200	500	-	-	-
	25	V	-	50	200	500	-	-	-
	30	T	-	50	200	500	-	-	-
	35	T	-	50	200	500	-	-	-
	40	T	-	50	200	500	-	-	-
	45	T	-	50	200	500	-	-	-
50	T	-	50	200	500	-	-	-	
Ø 4 HOX 20	12	V	-	50	200	-	-	-	-
	16	V	-	50	200	-	-	-	-
	20	V	-	50	200	500	-	-	-
	25	V	-	50	200	500	-	-	X
	30	T	-	50	200	500	1.000	-	X
	35	T	-	50	200	500	1.000	-	X
	40	T	-	50	200	500	1.000	-	X
	45	T	-	50	150	400	500	-	X
	50	T	-	50	150	400	500	-	X
	60	T	-	25	100	250	500	-	X
70	T	-	25	100	250	500	-	X	
Ø 4,5 HOX 20	30	V	-	50	200	500	-	-	X
	35	T	-	50	200	500	-	-	X
	40	T	-	50	150	400	500	-	X
	45	T	-	50	100	250	500	-	X
	50	T	-	50	100	250	500	-	X
	60	T	-	20	100	250	500	-	X
	70	T	-	20	75	200	400	-	X
80	T	X	20	75	200	300	-	X	
Ø 5 HOX 20	20	V	-	50	200	-	-	-	-
	25	V	-	50	200	-	-	-	-
	30	T	-	50	150	400	-	-	-
	40	T	-	25	100	250	400	-	X
	45	T	-	25	100	250	-	-	X
	50	T	-	25	100	250	500	-	X
	55	T	-	25	100	250	-	-	X
	60	T	-	20	80	250	400	-	X
	70	T	-	20	75	200	300	-	X
	80	T	-	20	75	200	300	-	X
	90	T	X	20	50	100	200	-	X
	100	T	X	20	50	100	200	-	X
120	T	X	20	50	100	200	-	X	

	Länge	Gewinde	Schaftfräser	63*	67*	15*	10*	75*	ETA
Ø 6 HOX 30	40	T	-	25	90	250	-	-	X
	45	T	-	25	80	250	-	-	X
	50	T	-	20	75	250	-	-	X
	60	T	-	20	75	200	250	-	X
	70	T	-	20	50	125	200	-	X
	80	T	-	20	50	100	200	-	X
	90	T	X	20	50	100	200	-	X
	100	T	X	20	50	100	200	-	X
	110	T	X	20	50	100	200	-	X
	120	T	X	20	50	100	-	-	X
	130	T	X	-	-	100	-	10	X
	140	T	X	-	-	100	-	10	X
	150	T	X	-	-	100	-	10	X
	160	T	X	-	-	100	-	10	X
	180	T	X	-	-	50	-	10	X
	200	T	X	-	-	50	-	10	X
	220	T	X	-	-	50	-	10	X
240	T	X	-	-	50	-	10	X	
260	T	X	-	-	50	-	10	X	


UNSERE HOX-PROFIHOLZSCHRAUBEN MIT SENKKOPF, VERZINKT ERHALTEN SIE IN DIESEN AUSFÜHRUNGEN:



TEILGEWINDE: T



VOLLGEWINDE: V



TEILGEWINDE MIT SCHAFTFRÄSER: T (X)

SCHRAUBENÜBERSICHT

SENKKOPF EDELSTAHL



Senkkopf Edelstahl A2


Das optimale Befestigungsmittel sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

- HX-Antrieb
- Mit Gleitbeschichtung


Antrieb	Länge	Gewinde	Schaftfräser	63*	67*	15*	10*	75*	ETA
Ø 3 HOX 10	12	V	-	50	200	-	-	-	-
	16	V	-	50	200	-	-	-	-
	20	V	-	50	200	-	-	-	-
	25	V	-	50	200	-	-	-	-
	30	T	-	50	200	-	-	-	-
Ø 3,5 HOX 10	20	V	-	25	100	-	-	-	-
	30	T	-	25	100	-	-	-	-
	35	T	-	25	100	-	-	-	-
	40	T	-	25	100	-	-	-	-
	50	T	-	25	100	-	-	-	-
Ø 4 HOX 20	16	V	-	25	100	-	-	-	-
	20	V	-	25	100	-	-	-	-
	25	V	-	25	100	-	-	-	-
	30	T	-	25	125	-	-	-	-
	35	T	-	25	125	-	-	-	-
	40	T	-	25	125	-	-	-	-
	45	T	-	25	90	-	-	-	-
	50	T	-	25	75	-	-	-	-
Ø 4,5 HOX 20	30	V	-	25	100	-	-	-	-
	40	T	-	25	75	-	-	-	-
	50	T	-	25	50	-	-	-	-
	60	T	-	20	50	-	-	-	-
	70	T	-	20	50	-	-	-	-
	80	T	-	20	50	-	-	-	-
Ø 5 HOX 20	20	V	-	25	100	-	-	-	-
	25	V	-	25	100	-	-	-	-
	30	T	-	25	75	-	-	-	-
	40	T	-	25	50	-	-	-	-
	50	T	-	25	50	-	-	-	-
	55	T	-	25	50	-	-	-	-
	60	T	-	20	50	-	-	-	-
	70	T	-	20	50	-	-	-	-
	80	T	-	20	40	-	-	-	-
	90	T	-	20	40	-	-	-	-
Ø 6 HOX 30	40	T	-	20	50	-	-	-	-
	50	T	-	20	50	-	-	-	-
	60	T	-	20	50	-	-	-	-
	70	T	-	20	50	-	-	-	-
	80	T	-	20	50	-	-	-	-
	90	T	-	20	50	-	-	-	-
	100	T	-	20	50	-	-	-	-
	120	T	-	20	50	-	-	-	-
140	T	-	15	-	-	-	-	-	



UNSERE HOX-PROFIHOLZSCHRAUBEN MIT SENKKOPF, EDELSTAHL ERHALTEN SIE IN DIESEN AUSFÜHRUNGEN:



TEILGEWINDE: T



VOLLGEWINDE: V

SCHRAUBENÜBERSICHT

PAN HEAD VERZINKT

Pan Head verzinkt


Das optimale Befestigungsmittel für hochwertige Metall-/Holzverbindungen.

- HX-Antrieb
- Chrom(VI)-freie Qualitätsoberfläche

Antrieb	Länge	Gewinde	Schaftfräser	63*	67*	15*	10*	75*	ETA
Ø 3 HOX 10	12	V	-	50	200	-	-	-	-
	16	V	-	50	200	-	-	-	-
	20	V	-	50	200	-	-	-	-
	25	V	-	50	200	-	-	-	-
	30	V	-	50	200	-	-	-	-
Ø 3,5 HOX 10	16	V	-	50	200	-	-	-	-
	20	V	-	50	200	-	-	-	-
	25	V	-	50	200	-	-	-	-
	30	V	-	50	200	-	-	-	-
	35	V	-	50	200	-	-	-	-
Ø 4 HOX 20	16	V	-	50	200	-	-	-	-
	20	V	-	50	200	-	-	-	-
	25	V	-	50	200	-	-	-	-
	30	V	-	50	200	-	-	-	-
	35	V	-	50	200	-	-	-	-
Ø 4,5 HOX 20	40	V	-	50	200	-	-	-	-
	45	V	-	50	200	-	-	-	-
	50	V	-	50	200	-	-	-	-
	60	V	-	50	200	-	-	-	-
	70	V	-	50	200	-	-	-	-
Ø 4,5 HOX 20	20	V	-	50	200	-	-	-	-
	25	V	-	50	200	-	-	-	-
	30	V	-	50	200	-	-	-	-
	35	V	-	50	200	-	-	-	-
	40	V	-	50	200	-	-	-	-
Ø 5 HOX 20	45	V	-	50	200	-	-	-	-
	50	V	-	50	200	-	-	-	-
	60	V	-	50	200	-	-	-	-
	70	V	-	50	200	-	-	-	-
	70	V	-	50	100	-	-	-	-
Ø 5 HOX 20	16	V	-	50	200	-	-	-	-
	20	V	-	50	200	-	-	-	-
	25	V	-	50	200	-	-	-	-
	30	V	-	50	200	-	-	-	-
	35	V	-	50	200	-	-	-	-
Ø 5 HOX 20	40	V	-	50	200	-	-	-	-
	45	V	-	50	200	-	-	-	-
	50	V	-	50	100	-	-	-	-
	60	V	-	50	100	-	-	-	-
	70	V	-	50	100	-	-	-	-
Ø 6 HOX 30	30	V	-	50	100	-	-	-	-
	40	V	-	50	100	-	-	-	-
	50	V	-	50	100	-	-	-	-
	60	V	-	50	100	-	-	-	-
	70	V	-	50	50	-	-	-	-
Ø 6 HOX 30	80	V	-	50	50	-	-	-	-



UNSERE HOX-PROF HOLZSCHRAUBEN MIT PAN HEAD, VERZINKT ERHALTEN SIE IN DIESER AUSFÜHRUNG:



VOLLGEWINDE: V

SWG BEVORRATUNGSBOX

NACHHALTIG | PRAKTISCH | MODERN

Beste Verpackungsqualität am Markt!

Mit der Bevorratungsbox bieten wir dem Verbraucher nachhaltige Mehrwerte über das Produkt hinaus.



UMWELTFREUNDLICH
(AUS 96 % RECYCLINGMATERIAL)

WIEDERVERWENDBAR
(BEVORRATUNGSBOX)

**STABILE
KONSTRUKTION**

**GROSSES
SICHTFENSTER**

Abmessung & Inhalt

Auf Paketoberseite und Front

Große Produktabbildung

Antriebsform & Antriebsgröße

Auf Paketoberseite und Front


Technische Zeichnung Produktinfos

Chargennummer

Für lückenlose Rückverfolgung

QR-Code

Für ausführliche Produktinformationen




**ÜBERSICHTLICHES
ETIKETT**
(MIT ALLEN WICHTIGEN
INFORMATIONEN)

FÜR IHREN ERFOLG AM POS HOX WARENPRÄSENTATION

Warenpräsentation flexibel und aufmerksamkeitsstark!

Unsere Warenpräsentation setzt Maßstäbe - für den Endkunden ebenso wie für den Händler. Aufbau und gezielte Kundenführung am Regal mit hilfreichen Anwendungstipps sollen den Verbraucher noch besser zum gewünschten Produkt führen. Aus Sicht des Handels bietet diese Warenpräsentation Spielraum für flexiblere Sortimente – mit Packungsgrößen von XS bis XXL – und lässt sich sie

auf die regionale Wettbewerbssituation genau abstimmen. Sie berücksichtigt Kundenwünsche ebenso wie die einfache Regalpflege und optimale Sortimentsgestaltung zur Flächenproduktivität und somit zur Erhöhung des Umsatzes und der Kundenzufriedenheit.





Sie möchten mehr über uns erfahren?
Scannen Sie einfach und bequem den
QR-Code und tauchen Sie ein in die
umfassende Welt der SWG.

Schnelle Orientierung im Markt

Anhand des Kopfschildes erkennt der Verbraucher schon von weitem wo er welche Produkte findet.

Schnelle Orientierung am Regal

Das Leitsystem direkt darunter, dient zur genaueren Orientierung welche Artikel sich im Regal befinden.

Anwendertipp

Unser Anwendertipp enthält hilfreiche Informationen für den Verbraucher rund um den Einsatz der Artikel und deren Material.

Schnelle Orientierung am Fachboden

Große Produktzeichnung und Artikelbezeichnung auf den Regalstreifen, sowie extra große Schriftgröße für Produktabmessungen auf dem Regaletikett.



