



Phasenschiene, 4Ph, 10qmm, Gabel, 8TE

**Typ
Katalog Nr.**

**EVG-4PHAS/8MODUL
215644**

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Grundfunktion		Stromschiene
Grundfunktion Zubehör		Sammelschiene für kleinen Leistungsschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzeinrichtungen Sammelschiene für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtung
Sammelschientyp		4-phasig
Sortiment		EVG

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ecI@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Anzahl der Phasen			4
Polzahl			4
Geeignet für Anzahl Geräte			2
Teilungsmaß		mm	0
Querschnitt		mm ²	10
Länge		mm	142
Anzahl der Teilungseinheiten			8
Bemessungsdauerstrom I _u		A	63
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Gabel
Isoliert			ja
Bemessungsstoßspannung		kV	4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q		kA	25
Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e		V	500
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}		kA	0
Geeignet für Geräte mit N-Leiter			ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter			nein