



M12 Bu. Flansch A-kod. VWM

PP-Litzen 4x0.34 1m

Flanschbuchse
M12, 4-polig
Vorderwandmontage
mit angeschlossener Litze

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**




Abbildung stellvertretend



Kabellänge	1 m
Seite 1	
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Beschichtung Kontakt	vergoldet
Familie-Bauform	M12
Gewinde	M12 x 1
Kodierung	A
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material	Zinkdruckguss
Polzahl	4
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Seite 2	
Beschichtung Kontakt	vergoldet
Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879198691
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC max.	250 V
Betriebsspannung DC max.	250 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A
Diagnosen	

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

Statusanzeige LED nein

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde M16 x 1.5

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart NEMA 3, 4, 6P
 Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
 Verschmutzungsgrad 3
 Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
 Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I

Mechanische Daten

Kontur für Wellschlauch ohne

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse vernickelt
 Beschichtung Verriegelung vermessingt
 Beschichtung Verschraubung vernickelt
 Material Dichtung FKM
 Material Verriegelung Zinkdruckguss
 Material Verschraubung Zinkdruckguss

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart Schraubgewinde
 Verriegelungsart Schraubgewinde

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -25 °C
 Betriebstemperatur max. 85 °C
 Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

Konformität

Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Zulassungen

UL 50E ja

Installation | Kabel

Kabelkennung 971
 Material Aderisolation PUR
 Anzahl Adern 4
 Aussendurchmesser Aderisolation 1,3 mm
 Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
 Leiter Querschnitt (Ader) 0,34 mm²
 Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
 Betriebstemperatur max. (fest) 90 °C
 Betriebstemperatur min. (bewegt) -25 °C
 Betriebstemperatur max. (bewegt) 90 °C
 Flammwidrigkeit UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
 Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
 Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
 Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
 Biegeradius (fest) 5 x Außendurchmesser