



### Für Bewegungen entwickelt, von dir definiert.

Ob Yoga, Running oder Ballettstange: JBL Reflect Mini NC In-Ear-Sport-Kopfhörer sind das perfekte Accessoire für deinen Athleisure-Lifestyle. Aktives Noise-Cancelling ermöglicht es dir, dich ohne Ablenkungen auf dein Fitnessziel zu konzentrieren, während die Smart Ambient-Technologie dafür sorgt, dass du deine Umgebung wahrnimmst und dich mit Freunden unterhalten kannst. Jeder In-Ear-Ohrhörer verbindet sich sofort und unabhängig, sodass du mit jedem von ihnen Anrufe annehmen und ihnen individuelle Funktionen zuweisen kannst. Mit 21 Stunden Wiedergabezeit, verschiedenen reflektierenden Farboptionen und IPX7-Wasserdichtigkeit sind sie die ultimativen kabellosen In-Ear-Kopfhörer.

### Merkmale

- ▶ 21 Stunden Wiedergabezeit (Ohrhörer: 7 Stunden; Ladebox: 14 Stunden)
- ▶ Aktives Noise-Cancelling mit Smart Ambient
- ▶ Ohrbügel für sicheren Sitz
- ▶ JBL Signature Sound
- ▶ Multi-AI integriert
- ▶ Wasserdicht mit reflektierenden Akzenten
- ▶ Dual Connect + Sync-Technologie
- ▶ Freihändige Stereo-Anrufe mit Auto-Pause
- ▶ My JBL Headphones





### Merkmale und Vorteile

#### 21 Stunden Wiedergabezeit (Ohrhörer: 7 Stunden; Ladebox: 14 Stunden)

Dank langer Akkulaufzeit kannst du viel länger ans Limit gehen, ohne dir über das Aufladen Gedanken zu machen.

#### Aktives Noise-Cancelling mit Smart Ambient

Blende das aus, was du nicht hören möchtest, oder höre besser, was du hören willst. Die Smart Ambient-Technologie sorgt dafür, dass du im Straßenverkehr sicher bleibst oder dich während des Trainings mit einem Freund unterhalten kannst.

#### Ohrbügel für sicheren Sitz

Du hast die Wahl zwischen drei stabilisierenden Ohrbügeln, um eine perfekte, stabile und bequeme Passform zu finden.

#### JBL Signature Sound

Ein überragender Sound für Indoor- und Outdoor-Training gibt dir in jeder Situation die richtige Motivation.

#### Multi-AI integriert

Keep it simple. Hey Google oder Amazon Alexa machen auf Zuruf sofort alles, was du willst.

#### Wasserdicht mit reflektierenden Akzenten

Keine Sorge. Dank der IPX7-Wasserdichtigkeit/Schweißfestigkeit kannst du so nass werden, wie du willst, ohne dir Sorgen machen zu müssen. Mit einem reflektierenden JBL-Logo für bessere Sichtbarkeit und einer Auswahl an coolen Farben kannst du gleichzeitig stilvoll und sicher sein.

#### Dual Connect + Sync-Technologie

Es spielt keine Rolle, welchen Kopfhörer du zuerst aus der Box nimmst. Du kannst Anrufe entgegennehmen, die Lautstärke einstellen oder den Sprachassistenten auf jedem Ohr verwenden, damit du flexibel bleibst und deinen Schwung nicht verlierst.

#### Freihändige Stereo-Anrufe mit Auto-Pause

Deine In-Ear-Kopfhörer machen das. Die Mikrofone auf der linken und rechten Seite nehmen deine Stimme bei Telefonaten in Stereo auf. Wenn du sie herausnimmst, halten sie die Musik an. Du musst nicht einmal darüber nachdenken.

#### My JBL Headphones

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.



### Verpackungsinhalt:

- 1 x REFLECT Mini NC
- Ohrstöpsel in drei Größen
- Stabilisierende Ohrbügel in drei Größen
- 1 x Ladestation
- 1 x Typ-C-Ladekabel
- 1 x Garantie/Warnung (W/I)
- 1 x Kurzanleitung/Sicherheitsdatenblatt (S/I)

### Technische Daten:

- ▶ Membrangröße: 6-mm/1/4"-Lautsprecher-Treiber für dynamischen Sound
- ▶ Netzteil: 5,0 V/400 mA
- ▶ Ohrhörer: 6,8 g/Stück (13,6 g zusammen)
- ▶ Ladebox: 45,4 g
- ▶ Akkutyp des Kopfhörers: Lithium-Ionen-Akku: (50 mAh/3,7 V)
- ▶ Akkutyp der Ladestation: Lithium-Ionen-Akku: (300 mAh/3,7 V)
- ▶ Ladedauer: <2 Stunden bei leerem Akku
- ▶ Musik-Wiedergabezeit mit eingeschaltetem BT: bis zu 7 Std.
- ▶ Musik-Wiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ANC: bis zu 6 Std.
- ▶ Frequenzgang: 20 Hz–20 kHz
- ▶ Impedanz: 16 Ohm
- ▶ Empfindlichkeit: 97 dB SPL bei 1 kHz
- ▶ Maximaler Schalldruckpegel: 96 dB
- ▶ Mikrofonempfindlichkeit: -32 dBV/Pa bei 1 kHz (TBC)
- ▶ Bluetooth-Version: 5.1
- ▶ Bluetooth-Profilversion: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
- ▶ Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich: 2,4 GHz–2,4835 GHz
- ▶ Bluetooth-Übertragungsleistung: <10 dBm (TBC)
- ▶ Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK