

Akku- Blindnietsetzgerät **DRV150Z**

18V • 10.000 N

Zur schnellen und einfachen Verarbeitung von Blindnieten

Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich. Der Gerätehub beträgt 25 mm. Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert.



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Max. Setzkraft	10 kN
Hubhöhe	25 mm
Durchmesser Blindnieten	2,4 - 4,8 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	313 x 80 x 287 mm
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit LED-Licht
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381876445

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

199731-7

Spannbacken-Set



251314-2

Schraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



191D57-7

Schmierfett MoS2



162500-9

Auffangbehälter für Nietdorn



Optionales Zubehör

199731-7

Spannbacken-Set



422571-1

Schutzabdeckung Transparent



422572-9

Schutzabdeckung transparent



821755-2

Transportkoffer Kunststoff



835A34-8

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

