



Produktdetails

OT25F3

OT25F3 Lasttrennschalter 3-polig 25A m. schwarzem Knebelgriff Trägerplatten- und DIN-Schienenmontage



Allgemeine Informationen	
Typ	OT25F3
Bestellnummer	1SCA104857R1001
EAN	6417019390000
Beschreibung	OT25F3 Lasttrennschalter 3-polig 25A m. schwarzem Knebelgriff Trägerplatten- und DIN-Schienenmontage
Langbeschreibung	Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC301183D0201
Umweltprodukterklärung – EPD	1SCC301278D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	1SCC011025D0201

Öko Transparenz	
Umweltprodukterklärung – EPD	1SCC301278D0201

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Finnland (FI)

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SCC301020C0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SCC301052M0006
Mechanische Zeichnungen	1SCC301434F0001 1SCC301433F0001 OT16-40F3.stp OT16-40F3.igs
Umweltprodukterklärung – EPD	1SCC301278D0201

Abmessungen	
Breite	35 mm
Höhe	68 mm
Tiefe	56 mm
Gewicht	0.09 kg

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (I _e)	(380 / 400 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 25 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (I _e)	(380 ... 415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 25 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (I _e)	(380 ... 415 V) 20 A (500 V) 20 A (690 V) 11 A
Bemessungsbetriebsleistung	(220 ... 240 V) 4 kW

tung AC-23A (P _e)	(400 ... 415 V) 9 kW (500 V) 9 kW (690 V) 9 kW
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I _{th})	(q = 40 °C) 32 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom (I _{the})	(vollständig gekapselt) 32 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	(nach IEC / EN 60664-1) 750 V
Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 750 V
Bemessungseinschaltvermögen (I _{cm})	(690 V) 0.71 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I _{cw})	(für 1 s) 0.5 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I _{nc})	(40 A Sicherung, ≤ 415V) 50 kA (25 A Sicherung, 690 V) 50 kA
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.6 W
Verschmutzungsgrad	3
Grifftyp	Drehgriff Griff und Welle nicht enthalten
Schalter-Betriebsmechanismus	Mechanismus auf der Oberseite des Schalters
Phasenabstand	Standard
Position der Einspeiseklemmen	Zugang oben - Abgang unten Bottom In - Top Out
Betriebsart	frontbetätigt
Normen	IEC 60947-3 / UL 508 / CSA C22.2 No. 14
Besondere Funktionen	-
Montageart	Bodenmontage
Anzahl Pole	3
Kabelquerschnitt	Kupfer 0.75 ... 10 mm ²
Abisolierlänge	Hauptstromkreis 9-10 mm Hauptstromkreis 0.35-0.38 in
Schutzart	Front IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 0.8 N·m
Mechanische Lebensdauer	20000
Verschlussart	-

Technische Daten UL/CSA	
Maximale Betriebsspannung UL/CSA	600 V
Bemessungsstromstärke , UL/CSA	30 A
Nennleistung UL/CSA	(110 ... 120 V AC einphasig) 1.5 Hp (240 V AC einphasig) 3 Hp (440 ... 480 V AC einphasig) 7.5 Hp (550 ... 600 V AC einphasig) 10 Hp (220 ... 240 V AC dreiphasig) 7,5 Hp (440 ... 480 V AC dreiphasig) 15 Hp (550 ... 600 V AC dreiphasig) 20 Hp

Abisolierlänge	Hauptstromkreis 9-10 mm Hauptstromkreis 0.35-0.38 in
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 0.8 N·m
Anzugsdrehmoment UL/CSA	7 in·lb

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC301183D0201
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	1SCC011025D0201

Zertifikate und Deklarationen

A2L Certificate – IEC	1SCC301335D0201
Atex Zertifikat	No certification needed
Konformitätserklärung - CE	1SCC301166D2703
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
UL Zertifikat	cULus certificate OT16-80
VDE Zertifikat	No certification needed

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	67 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	79 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	46 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.1 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	6417019390000

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
UNSPSC	39122233
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5290 >> Disconnect switch
eClass	V11.1 : 27371403
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3601428
E-Nummer (Schweden)	3170938

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OT (AC)

