



Produktdetails

RC5-1/250

RC5-1/250 Löschglied 110-250V 50/60Hz, RC-Typ für AS, N, (U)A9-(U)A40 Schütze



Allgemeine Informationen	
Typ	RC5-1/250
Bestellnummer	1SBN050100R1002
EAN	3471522121264
Beschreibung	RC5-1/250 Löschglied 110-250V 50/60Hz, RC-Typ für AS, N, (U)A9-(U)A40 Schütze
Langbeschreibung	RC5-1/250 ist ein RC-Überspannungsschutz zur Reduzierung des maximalen Überspannungsspitzenwerts und zur Begrenzung oder sogar vollständigen Beseitigung der hohen Vorspannungsfrequenzen bei Verwendung mit einem wechselstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Nennsteuerspannung zwischen 110 ... 250 V AC 50/60Hz.
	Vorteile: - Der Überspannungsschutz wird auf das Ober- oder Seitenteil des Schützes oder des Hilfsschützes aufgeschnappt, ohne dass die Abmessungen des Gerätes verändert werden. - sehr schnelles Clipping: Dämpfung von steilen Fronten und damit von hohen Frequenzen. Keine Betriebsverzögerungen.
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	2 Stück
Zolltarifnummer	85363030

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SBC100214C0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SBC101020M9701
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen	
Breite	30.25 mm
Tiefe	32.4 mm
Höhe	10.5 mm
Gewicht	0.012 kg

Technische Daten	
Bemessungsfrequenz (f)	Steuerstromkreis 50 / 60 Hz
Bemessungssteuerspannung (U _c)	50 Hz / 60 Hz 110 ... 250 V AC
Geeignet für	AS09 AS12 AS16 NS22E NS31E NS40E NS44E NS53E NS62E NS71E NS80E VAS09 VAS12 VAS16 A9 A12 A16 A26 A30 A40 UA16 UA26 UA30 UA16RA UA26RA UA30RA N22E N31E N40E N44E N53E N62E N71E N80E N33/11 N51/11 AX06 AX09 AX12 AX18 AX25 AX32 AX40

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -20 ... +70 °C

Material Compliance	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2021-006202
RoHS Information	2CMT2021-006277
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SBD250816U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250833U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
RINA Zertifikat	RINA_ELE172319XG001
UL Zertifikat	UL_20120523-E312527_1_3
UL Zulassung	UL_E312527

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Blister 2 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	65 mm
Länge Verpackungseinheit 1	96 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	12 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.024 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471522121264
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 324 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	245 mm
Länge Verpackungseinheit 2	75 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	153 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	3.888 kg
Menge Verpackungseinheit 3	1200 Stück

Klassifizierungen		
ETIM 4	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik	
ETIM 5	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik	
ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik	
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik	
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik	
eClass	V11.0 : 27371392	
UNSPSC	39121610	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4906 >> Surge suppressers	
E-Nummer (Finnland)	3709198	
E-Nummer (Schweden)	3228859	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze

