



Produktdetails

SK1-11K

SK1-11K Signalkontakt 1S+1Ö f. ausgelöst-Meldung, m. Push-In Klemmen



Allgemeine Informationen	
Typ	SK1-11K
Bestellnummer	1SAM201903R1201
EAN	4013614523496
Beschreibung	SK1-11K Signalkontakt 1S+1Ö f. ausgelöst-Meldung, m. Push-In Klemmen
Langbeschreibung	Signalkontakte SK1..K für allgemeine ausgelöst-Meldung in Push-In Federanschlusstechnik mit unterschiedlichen Kontaktbelegungen werden bei den Hauptgeräten rechtsseitig angebaut

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	2 Stück
Zolltarifnummer	85365080

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SBC100212C0201
Montage- und	2CDC131120M6801

Betriebsanleitung	
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
Marketing-Video	2CDC131130V0201

Abmessungen

Breite	9 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	78.5 mm
Gewicht	0.035 kg

Technische Daten

Anschlussart	Push-In Klemme
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 600 V DC Hauptstromkreis 690 V
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e)	(24 V) 6 A (240 V) 4 A (690 V) 1 A (380 / 400 V) 3 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e)	(24 V) 2 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A (440 V) 0.15 A (600 V) 0.15 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	Hilfsstromkreis 6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	690 V
Schutzart	IP20
Elektrische Belastbarkeit	100000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer	100000 Zyklen
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² flexibel 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² starr 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ²
Abisolierlänge	Hilfsstromkreis 10 mm
Empfohlener Schraubendreher	M3
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Normen	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Produktname	Signalkontakt
Geeignet für	MS116 MS132 MO132 MS165 MO165
Geeignet für Produktklasse	Manual Motor Starter
Zubehörgruppe	Elektro

Zubehörtyp

Signalkontakt

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA	Hauptstromkreis 600 V AC
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA	starr 1/2x 20-14 AWG mehrdrähtig 1/2x 20-14 AWG
Schaltleistung UL/CSA	B600 Q600

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +60 °C (Lagerung) -50 ... +80 °C
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27	11 ms pulsierend 25g
Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6	5g 3 ... 150 Hz

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SAA963005-4502
RoHS Information	1SAA963006-4502
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat	1SAA963001-0101
CB Zertifikat	1SAA963004-2002
CQC Zertifikat	CQC2017010304032778
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001252
Konformitätserklärung - CE	1SAD101100-3410
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD201100-3410
RINA Zertifikat	1SAA963002-0802

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1	25 mm
Länge Verpackungseinheit 1	80 mm
Höhe	93 mm

Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.08 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614523502
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 2 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	280 mm
Länge Verpackungseinheit 2	395 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	210 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	5.99 kg
EAN Verpackungseinheit 2	4013614523519
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 160 Stück

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 5	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
E-Nummer (Finnland)	3707828
E-Nummer (Schweden)	3110468

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Motorschutzschalter
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motorschutzschalter → Motorschutzschalter

