



Produktdetails

OT125M3

OT125M3 Lasttrennschalter 3-polig 125A m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage



| Allgemeine Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OT125M3                                                                                                              |
| Bestellnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1SCA022429R9140                                                                                                      |
| EAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6417019135410                                                                                                        |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OT125M3 Lasttrennschalter 3-polig 125A m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage                                  |
| Langbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht.         |
| Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden. |                                                                                                                      |

| Produktkreislaufwirtschaft                |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Umweltinformationen                       | 1SCC301183D0201 |
| Umweltprodukterklärung – EPD              | 1SCC301280D0201 |
| REACH Erklärung                           | 1SCC011021D0201 |
| RoHS Information                          | 1SCC011020D0201 |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 1SCC011025D0201 |

| Öko Transparenz              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Umweltprodukterklärung – EPD | 1SCC301280D0201 |

| Bestelldaten        |               |
|---------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück       |
| Zolltarifnummer     | 85365080      |
| Herkunftsland       | Finnland (FI) |

| Hauptdokumente                     |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SCC301020C0201 |
| Montage- und Betriebsanleitung     | 1SCC301058M0001 |
| Umweltprodukterklärung – EPD       | 1SCC301280D0201 |

| Abmessungen |         |
|-------------|---------|
| Breite      | 100 mm  |
| Höhe        | 70 mm   |
| Tiefe       | 74 mm   |
| Gewicht     | 0.36 kg |

| Technische Daten                                    |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (I <sub>e</sub> )    | (380 / 400 V) 125 A                                                              |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (I <sub>e</sub> )    | (380 ... 415 V) 125 A<br>(500 V) 125 A<br>(690 V) 125 A                          |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (I <sub>e</sub> )    | (380 ... 415 V) 90 A<br>(500 V) 70 A<br>(690 V) 50 A                             |
| Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (P <sub>e</sub> ) | (220 ... 240 V) 22 kW<br>(400 ... 415 V) 45 kW<br>(500 V) 45 kW<br>(690 V) 45 kW |
| Konventioneller thermischer Dauerstrom              | (q = 40 °C) 125 A                                                                |

|                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in freier Luft ( $I_{th}$ )                          |                                                                                                   |
| Konventioneller thermischer Dauerstrom ( $I_{the}$ ) | (vollständig gekapselt) 125 A                                                                     |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )      | 8 kV                                                                                              |
| Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )               | (nach IEC / EN 60664-1) 750 V                                                                     |
| Bemessungsbetriebsspannung                           | Hauptstromkreis 750 V                                                                             |
| Bemessungseinschaltvermögen ( $I_{cm}$ )             | (690 V) 3.6 kA                                                                                    |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit ( $I_{cw}$ )       | (für 1 s) 2.5 kA                                                                                  |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom ( $I_{nc}$ )    | (125 A Sicherung, 415 V) 50 kA<br>(125 A Sicherung, 690 V) 10 kA<br>(63 A Sicherung, 690 V) 50 kA |
| Verlustleistung                                      | bei Bemessungsbedingungen pro Pol 6.3 W                                                           |
| Verschmutzungsgrad                                   | 3                                                                                                 |
| Grifftyp                                             | Griff und Welle nicht enthalten                                                                   |
| Schalter-Betriebsmechanismus                         | Mechanismus auf der Oberseite des Schalters                                                       |
| Phasenabstand                                        | Standard                                                                                          |
| Position der Einspeiseklemmen                        | Zugang oben - Abgang unten<br>Bottom In - Top Out                                                 |
| Betriebsart                                          | frontbetätigt                                                                                     |
| Normen                                               | IEC 60947-3                                                                                       |
| Besondere Funktionen                                 | -                                                                                                 |
| Montageart                                           | Bodenmontage                                                                                      |
| Anzahl Pole                                          | 3                                                                                                 |
| Kabelquerschnitt                                     | Kupfer 10 ... 70 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Schutzart                                            | Front IP20                                                                                        |
| Anschlussart                                         | Schraubklemme                                                                                     |
| Anzugsdrehmoment                                     | (nach IEC 60947-1) 6 N·m                                                                          |
| Mechanische Lebensdauer                              | 20000                                                                                             |
| Verschlussart                                        | -                                                                                                 |

Technische Daten UL/CSA

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Anzugsdrehmoment | (nach IEC 60947-1) 6 N·m |
|------------------|--------------------------|

Umgebungsbedingungen

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Status                           | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Umweltinformationen                   | 1SCC301183D0201                                    |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA | 1SCC011025D0201                                    |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| A2L Certificate – IEC      | 1SCC301335D0201         |
| Atex Zertifikat            | No certification needed |
| Konformitätserklärung - CE | 1SCC301168D2702         |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| REACH Erklärung | 1SCC011021D0201         |
| UL Zertifikat   | No certification needed |
| VDE Zertifikat  | No certification needed |

Verpackungsinformationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Menge                    | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Breite                   | 86 mm          |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Länge                    | 112 mm         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Höhe                     | 81 mm          |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Bruttogewicht            | 0.39 kg        |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 6417019135410  |

Klassifizierungen

|                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q                                                                                       |
| ETIM 7                                     | EC000216 - Lasttrennschalter                                                            |
| ETIM 8                                     | EC000216 - Lasttrennschalter                                                            |
| ETIM 9                                     | EC000216 - Lasttrennschalter                                                            |
| UNSPSC                                     | 39122233                                                                                |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)         | 5290 >> Disconnect switch                                                               |
| eClass                                     | V11.1 : 27371403                                                                        |
| WEEE Kategorie                             | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| E-Nummer (Finnland)                        | 3601253                                                                                 |
| E-Nummer (Schweden)                        | 2102732                                                                                 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OT (AC)

