Produktdetails

M12-C0312

M12-C0312 Kabel



Allgemeine Informationen

Typ	M12-C0312
Bestellnummer	2TLA020056R5800
EAN	7350024478747
Beschreibung	M12-C0312 Kabel
Langbeschreibung	Verschiedene vorkonfektionierte M12-Kabeltypen in verschiednen Kabellängen eignen sich für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Sensoren, Lichtvorhänge, Lichtgitter usw. oder zum Anschluss an die Auswerteeinheiten.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	8544429090

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010082L0201
Montage- und	2TLC010082L0201

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten

Betriebsanleitung	
Marketing-Video	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201

Abmessungen

Tiefe	300 mm
Höhe	14 mm
Breite	14 mm
Gewicht	0.034 kg

Technische Daten

Geeignet für	Orion1-4-14-015-B Orion1-4-14-030-B Orion1-4-14-045-B Orion1-4-14-060-B Orion1-4-14-075-B Orion1-4-14-090-B Orion1-4-14-105-B Orion1-4-14-120-B Orion1-4-14-135-B Orion1-4-14-150-B Orion1-4-14-165-B Orion1-4-14-180-B Orion1-4-30-015-B Orion1-4-30-030-B Orion1-4-30-045-B Orion1-4-30-060-B Orion1-4-30-075-B Orion1-4-30-090-B Orion1-4-30-105-B Orion1-4-30-120-B Orion1-4-30-135-B Orion1-4-30-150-B Orion1-4-30-165-B Orion1-4-30-180-B Orion2-4-K2-050-B Orion2-4-K3-080-B Orion2-4-K4-090-B Orion2-4-K4-120-B Orion3-4-K1C-050-B Orion3-4-K2C-080-B Orion3-4-K2C-090-B Orion3-4-K2C-120-B Orion1-4-14-030-E Orion1-4-14-045-E Orion1-4-14-060-E Orion1-4-14-075-E Orion1-4-14-090-E Orion1-4-14-105-E Orion1-4-14-120-E Orion1-4-14-135-E Orion1-4-14-150-E Orion1-4-14-165-E Orion1-4-14-180-E Orion1-4-30-030-E Orion1-4-30-045-E Orion1-4-30-060-E Orion1-4-30-075-E Orion1-4-30-090-E Orion1-4-30-105-E Orion1-4-30-120-E Orion1-4-30-135-E Orion1-4-30-150-E Orion1-4-30-165-E

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten

	Orion1-4-30-180-E Orion2-4-K2-050-E Orion2-4-K3-080-E Orion2-4-K4-090-E Orion2-4-K4-120-E Orion3-4-K1C-050-E Orion3-4-K2C-080-E Orion3-4-K2C-090-E Orion3-4-K2C-120-E JSHD4-1-AC Adam DYN-Info M12-5 Adam DYN-Status M12-5 Adam DYN-Reset M12-5 Adam OSSD-Info M12-5 Adam OSSD-Reset M12-5 Adam AS-i M12-4 Spot 10 JSTD25F

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006480
RoHS Information	2CMT2022-006499
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
Konformitätserklärung - UKCA	No declaration needed

Klassifizierungen

E-Nummer (Schweden)	3833786
ETIM 6	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 7	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 8	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 9	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W
UNSPSC	26121603
eClass	V11.0 : 27060313

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anschlusskabel und Steckverbinder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren, Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen



© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten