

Produkttyp-Bezeichnung

Produktbeschreibung

IE FC RJ45 Keystone RJ45

Feldkonfektionierbare RJ45 Buchse

IE FC Keystone RJ45 4 x 2 feldkonfektionierbarer RJ45 Outlet; 8-polig; Cat6A; Metallgehäuse; FC-Schnell- anschlusstechnik; zur Montage auf Hutschiene und 19" Panel; 1 Packung=1 Stück.



Eignung zur Verwendung

Zum Anschluss von 8-adrigen IE FC TP Leitungen, Cat6A, Metallgehäuse, FC-Schnellanschlusstechnik, zur Montage auf Hutschiene (mit Umgehäuse im Lieferumfang enthalten) und 19 Zoll Module Frame

Übertragungsrate

Übertragungsrate

• 1 / bei Industrial Ethernet	10 Mbit/s
• 2 / bei Industrial Ethernet	100 Mbit/s
• 3 / bei Industrial Ethernet	1000 Mbit/s
• 4 / bei Industrial Ethernet	10000 Mbit/s

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

• für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen	1
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	1

Ausführung des elektrischen Anschlusses

• für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen	integrierte Schneid-/Klemmkontakte für FC TP Leitungen (AWG26/1, AWG26/7)
• FastConnect	Ja

Versorgungsspannung

Art der Spannungsversorgung

PoE fähig (IEEE802.3at)

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses

Metall

Anzahl der Wiederverwendungen

10

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs

180° Kabelabgang

Breite

14,7 mm

Höhe

20 mm

Tiefe

36 mm

Nettogewicht

43 g

anschließbarer Kabeldurchmesser

8 ... 8

Befestigungsart

• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
--------------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

• während Betrieb	-40 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C

relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation /

95 %

während Betrieb / maximal	
Schutzart IP	IP20
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft	
• PoE fähig	Ja
• PoE+ fähig	Ja
• siliconfrei	Ja
Produktbestandteil / Zugentlastung	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja
• cULus-Zulassung	Ja
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein
Standard für strukturierte Verkabelung	Cat6A
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker	https://sie.ag/2QdlxcP
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung:

30.06.2021 