



Produkt  
details

# MEPY1-0

## MEPY-0 Kunststoff-Gehäuse 1-fach Gelb/Hellgrau



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | MEPY1-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestellnummer            | 1SFA611821R1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                      | 7320500312797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschreibung             | MEPY-0 Kunststoff-Gehäuse 1-fach Gelb/Hellgrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Langbeschreibung         | Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. |

| Bestelldaten        |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück  |
| Zolltarifnummer     | 85369001 |

Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Montage- und Betriebsanleitung     | 1SFC151011M0201 |
| CAD Maßzeichnung                   | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 0.101 m  |
| Tiefe   | 0.061 m  |
| Höhe    | 0.075 m  |
| Gewicht | 0.165 kg |

Technische Daten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Zubehörtyp      | Gehäuse       |
| Farbe           | gelb/hellgrau |
| Gehäuseart NEMA | Typ 1         |
|                 | Typ 12        |
|                 | Typ 13        |
|                 | Typ 3R        |
|                 | Typ 4         |
|                 | Typ 4X        |
| Gehäusematerial | Kunststoff    |
| Geeignet für    | MP1           |
|                 | MP2           |
|                 | MP3           |
|                 | MP4           |
|                 | MPM1          |
|                 | KP6           |
|                 | M2SS1         |
|                 | M2SS2         |
|                 | M2SS3         |
|                 | M2SS4         |
|                 | M2SS5         |
|                 | M2SS6         |
|                 | M3SS1         |
|                 | M3SS2         |
|                 | M3SS3         |
|                 | M3SS4         |
|                 | M3SS5         |
|                 | M3SS6         |
|                 | M3SS7         |
|                 | M3SS8         |
|                 | M3SSC1        |
|                 | M3SSC2        |
|                 | M3SSC3        |
|                 | M3SSC4        |
|                 | M3SSC5        |
|                 | M3SSC6        |
|                 | M3SSC7        |
|                 | M3SSC8        |
|                 | M2SSK1        |
|                 | M2SSK2        |
|                 | M2SSK3        |
|                 | M2SSK4        |
|                 | M3SSK1        |
|                 | M3SSK2        |

|               |               |
|---------------|---------------|
|               | M3SSK3        |
|               | MTS1          |
|               | MTS2          |
|               | MTS3          |
|               | MJS           |
|               | CP1           |
|               | CP2           |
|               | CP3           |
|               | CP4           |
|               | CP11          |
|               | CP12          |
|               | CP33          |
|               | C2SS1         |
|               | C2SS2         |
|               | C2SS3         |
|               | CPM3          |
|               | CL            |
|               | CL2           |
|               | CB1           |
|               | CP6           |
|               | P9MP          |
|               | P9MS          |
|               | P9ME          |
|               | P9ML          |
|               | P9MM          |
|               | P9MC          |
|               | P9MSC         |
|               | P9MPS         |
| Geeignet für  | Pilot Devices |
| Produktklasse |               |

Umgebungsbedingungen

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +85 °C |
| Schutzart           | Front IP66<br>Gehäuse IP66                            |
| Werkstoff           | Kunststoff                                            |

Material Compliance

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                    |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006479                                    |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006498                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006523                                    |
| WEEE Kategorie                            | Produkt nicht in WEEE Umfang                       |

Zertifikate und Deklarationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| cULus Zertifikat             | 9AKK107046A9925 |
| Konformitätserklärung - CE   | 2CMT2015-005444 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| DNV GL Zertifikat            | E-14107         |

| Verpackungsinformationen |                |
|--------------------------|----------------|
| Menge                    | Beutel 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Breite                   | 0.15 m         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Länge                    | 0.15 m         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Höhe                     | 0.11 m         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Bruttogewicht            | 0.17 kg        |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 7320500312797  |

| Klassifizierungen                          |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| eClass                                     | V11.0 : 27371205                                |
| E-Nummer (Finnland)                        | 2339544                                         |
| E-Nummer (Norwegen)                        | 4373040                                         |
| E-Nummer (Schweden)                        | 3717102                                         |
| ETIM 6                                     | EC000200 - Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte |
| ETIM 7                                     | EC000200 - Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte |
| ETIM 8                                     | EC000200 - Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte |
| ETIM 9                                     | EC000200 - Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)         | 4478 >> Electrical pushbutton enclosure         |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | S                                               |
| UNSPSC                                     | 39121326                                        |

| Kategorien                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Gehäuse |
| Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)      |

